


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps de base du volant et poignée en thermoplastique.

Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition :

Thermoplastique gris foncé.

Pièces en acier brunies.

Inox brut.

Nota :


Le cache du moyeu est livré non monté.

Les volants se fixent suivant le sens axial sur l'arbre soit à l'aide d'une vis de serrage, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.


Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4026 (DIN 913).

Exemple de montage, voir 06262.

Dessins



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition	Finition 2	Matière des composants	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
06264-108008	alésage sans rainure	-	acier	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-108010	alésage sans rainure	-	acier	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-108012	alésage sans rainure	-	acier	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-210010	alésage sans rainure	-	acier	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-210012	alésage sans rainure	-	acier	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-312512	alésage sans rainure	-	acier	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-312514	alésage sans rainure	-	acier	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-312516	alésage sans rainure	-	acier	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-416014	alésage sans rainure	-	acier	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-416016	alésage sans rainure	-	acier	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-10800802	alésage avec rainure	-	acier	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
06264-10801003	alésage avec rainure	-	acier	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
06264-10801204	alésage avec rainure	-	acier	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
06264-21001003	alésage avec rainure	-	acier	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
06264-21001204	alésage avec rainure	-	acier	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
06264-31251204	alésage avec rainure	-	acier	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
06264-31251405	alésage avec rainure	-	acier	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
06264-31251605	alésage avec rainure	-	acier	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
06264-41601405	alésage avec rainure	-	acier	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
06264-41601605	alésage avec rainure	-	acier	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
06264-1080086	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-1080106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-1080126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-2100106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-2100126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-3125126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-3125146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-3125166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-4160146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-4160166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-108008026	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
06264-108010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
06264-108012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
06264-210010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4
06264-210012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8
06264-312512046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
06264-312514056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
06264-312516056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
06264-416014056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
06264-416016056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
06264-0108008	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-0108010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-0108012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-0210010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-0210012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-0312512	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-0312514	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-0312516	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-0416014	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-0416016	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-

Aperçu des articles

Référence	Finition	Finition 2	Matière des composants	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
06264-010800802	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
06264-010801003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
06264-010801204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
06264-021001003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
06264-021001204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
06264-031251204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
06264-031251405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
06264-031251605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
06264-041601405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
06264-041601605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
06264-01080086	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-01080106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-01080126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
06264-02100106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-02100126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
06264-03125126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-03125146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-03125166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
06264-04160146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-04160166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
06264-0108008026	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
06264-0108010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
06264-0108012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
06264-0210010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4
06264-0210012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8
06264-0312512046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
06264-0312514056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
06264-0312516056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
06264-0416014056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
06264-0416016056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3