


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier ou Inox A2.

Finition :

Acier poli.

Inox 1.4301 grenailé.

Nota :


Pour fixer la manette à un autre élément, le collage est plus économique que le goupillage.

Indication de dessin :

Forme L : avec trou lamé

Forme N : avec taraudage

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière du corps de base	X	A=Longueur de poignée	B1	B2	D1	D2 Sphère	H	L2
06330-106	L	acier	6	48	9,5	-	8	12	24	4
06330-108	L	acier	8	60	12	-	10	16	30,5	5
06330-110	L	acier	10	76	14,5	-	13	20	38	6
06330-112	L	acier	12	95	18,5	-	16	25	47	7,5
06330-116	L	acier	16	119	24	-	20	32	59,5	10
06330-120	L	acier	20	152	30	-	25	40	75,5	12,5
06330-0106	L	acier inoxydable A2	6	48	9,5	-	8	12	24	4
06330-0108	L	acier inoxydable A2	8	60	12	-	10	16	30,5	5
06330-0110	L	acier inoxydable A2	10	76	14,5	-	13	20	38	6
06330-0112	L	acier inoxydable A2	12	95	18,5	-	16	25	47	7,5
06330-0116	L	acier inoxydable A2	16	119	24	-	20	32	59,5	10

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière du corps de base	X	A=Longueur de poignée	B1	B2	D1	D2 Sphère	H	L2
06330-0120	L	acier inoxydable A2	20	152	30	-	25	40	75,5	12,5
06330-206	N	acier	M6	48	-	9,5	8	12	24	4
06330-208	N	acier	M8	60	-	12	10	16	30,5	5
06330-210	N	acier	M10	76	-	14,5	13	20	38	6
06330-212	N	acier	M12	95	-	18,5	16	25	47	7,5
06330-216	N	acier	M16	119	-	24	20	32	59,5	10
06330-220	N	acier	M20	152	-	30	25	40	75,5	12,5
06330-0206	N	acier inoxydable A2	M6	48	-	9,5	8	12	24	4
06330-0208	N	acier inoxydable A2	M8	60	-	12	10	16	30,5	5
06330-0210	N	acier inoxydable A2	M10	76	-	14,5	13	20	38	6
06330-0212	N	acier inoxydable A2	M12	95	-	18,5	16	25	47	7,5
06330-0216	N	acier inoxydable A2	M16	119	-	24	20	32	59,5	10
06330-0220	N	acier inoxydable A2	M20	152	-	30	25	40	75,5	12,5