

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Description du produit :**

Profilés d'étanchéité de montage conventionnels en PVC à insérer dans les canaux d'étanchéité, les rainures ou les profilés en U.

Ces profilés à lèvres assurent l'étanchéité des composants et les protègent de manière fiable contre les influences extérieures.

Matière :

PVC.

Finition :

noir.

Nota :

57 ± 5 Shore A.

Respecter les tolérances de la norme DIN 16941.

Utilisation :

- Construction d'armoires électriques
- Construction de machines et d'installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres

Montage :

Montage simple, rapide et sans difficulté. Lorsqu'il est inséré manuellement, le profilé à lèvres se bloque dans un espace ou un canal entre deux arêtes.



Sur demande :

D'autres longueurs.

Indication de dessin :

1) Plage de serrage

Dessins



Aperçu des articles

Référence	B	H	H1	L	Plage de serrage mm
96523-02-0170X2000	11	17	9,5	2000	10
96523-02-0170X5000	11	17	9,5	5000	10
96523-02-0170X10000	11	17	9,5	10000	10
96523-02-0170X20000	11	17	9,5	20000	10
96523-02-0195X2000	11	19,5	11,5	2000	10
96523-02-0195X5000	11	19,5	11,5	5000	10
96523-02-0195X10000	11	19,5	11,5	10000	10
96523-02-0195X20000	11	19,5	11,5	20000	10
96523-02-0215X2000	11	21,5	13,5	2000	10
96523-02-0215X5000	11	21,5	13,5	5000	10
96523-02-0215X10000	11	21,5	13,5	10000	10
96523-02-0215X20000	11	21,5	13,5	20000	10
96523-02-0275X2000	11	27,5	19,5	2000	10

Aperçu des articles

Référence	B	H	H1	L	Plage de serrage mm
96523-02-0275X5000	11	27,5	19,5	5000	10
96523-02-0275X10000	11	27,5	19,5	10000	10
96523-02-0275X20000	11	27,5	19,5	20000	10