

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Plastique thermdurçissable PF 31, noir.
Insert ou tige filetée acier zingué passivé bleu.

Finition :

Poli finition miroir.

Nota :

Le modèle 06208-22004 est avec insert en laiton.

Sur demande :



D'autres coloris.

Indication de dessin :

Forme K : douille taraudée

Forme L : avec filetage

Dessins



Aperçu des articles

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, taraudage, forme K

Référence	Forme	D	D1	D8	H	H3	L	T
06208-22004	K	M4	20	10	13	7	-	8
06208-22505	K	M5	25	12	16	8	-	10,5
06208-23206	K	M6	32	14	20	10	-	16
06208-24008	K	M8	40	18	25	12	-	18
06208-25010	K	M10	50	21	32	16	-	25

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D8	H	H3	L	T
06208-26312	K	M12	63	26	40	19	-	27
06208-28016	K	M16	80	36	48	25	-	33
06208-42505X15	L	M5	25	12	16	8	15	-
06208-42505X20	L	M5	25	12	16	8	20	-
06208-42505X25	L	M5	25	12	16	8	25	-
06208-43206X15	L	M6	32	14	20	10	15	-
06208-43206X20	L	M6	32	14	20	10	20	-
06208-43206X25	L	M6	32	14	20	10	25	-
06208-43206X30	L	M6	32	14	20	10	30	-
06208-44008X20	L	M8	40	18	25	12	20	-
06208-44008X25	L	M8	40	18	25	12	25	-
06208-44008X30	L	M8	40	18	25	12	30	-
06208-44008X35	L	M8	40	18	25	12	35	-
06208-44008X40	L	M8	40	18	25	12	40	-
06208-45010X25	L	M10	50	22	32	16	25	-
06208-45010X30	L	M10	50	22	32	16	30	-
06208-45010X35	L	M10	50	22	32	16	35	-
06208-45010X40	L	M10	50	22	32	16	40	-
06208-45010X50	L	M10	50	22	32	16	50	-
06208-46312X30	L	M12	63	26	40	19	30	-
06208-46312X35	L	M12	63	26	40	19	35	-
06208-46312X40	L	M12	63	26	40	19	40	-
06208-46312X50	L	M12	63	26	40	19	50	-
06208-46312X60	L	M12	63	26	40	19	60	-
06208-48016X30	L	M16	80	35	50	25	30	-
06208-48016X40	L	M16	80	35	50	25	40	-
06208-48016X50	L	M16	80	35	50	25	50	-
06208-48016X60	L	M16	80	35	50	25	60	-