


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :


Thermoplastique, gris foncé.

Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :

acier zingué passivé bleu ou inox naturel

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-106	acier	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1061	acier	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1062	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1063	acier	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1065	acier	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1066	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1067	acier	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-208	acier	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2081	acier	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2082	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2083	acier	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2085	acier	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2086	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2087	acier	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-310	acier	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3101	acier	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3102	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3103	acier	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3105	acier	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3106	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3107	acier	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-410	acier	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4101	acier	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14

Aperçu des articles

Référence	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-4102	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4103	acier	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4105	acier	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4106	acier	rouge traffic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4107	acier	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-412	acier	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4121	acier	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4122	acier	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4123	acier	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4125	acier	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4126	acier	rouge traffic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4127	acier	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-0106	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01061	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01062	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01063	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01065	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01066	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01067	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-0208	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02081	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02082	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02083	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02085	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02086	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02087	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-0310	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03101	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03102	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03103	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03105	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03106	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03107	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-0410	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04101	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04102	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04103	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04105	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04106	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04107	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-0412	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04121	acier inoxydable	orange RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04122	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04123	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04125	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04126	acier inoxydable	rouge traffic RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04127	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18