

Description de l'article/illustrations du produit




Description

Matière :
GJS 400.

Finition :
Ébavurage et tribofinition.
Revêtement plastique noir.
Surfaces d'appui usinées.

Montage :
Fixation par l'arrière.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	D2	H	L	R	T	Charge N
06895-10006	naturel	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
06895-11208	naturel	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
06895-12510	naturel	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
06895-14012	naturel	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000
06895-100061	noir	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
06895-112081	noir	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
06895-125101	noir	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
06895-140121	noir	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000

