


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier de décolletage.

Finition :

Cémenté et bruni.

Nota :

Les pieds de positionnement peuvent s'intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d'appui standard.

Indication de dessin :

Forme A : Filetage et surface plate

Forme B : Filetage et surface bombée

Forme C : Filetage et surface striée

Forme K : Filetage et surface striée en carbure


Forme L : Filetage et insert en POM

Forme D : Taraudage et surface plate

Forme E : Taraudage et surface bombée

Forme F : Taraudage et surface striée

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	B	D1	G	H	L2	T	E	SW	Couple de serrage max. Nm
02040-108	A	8	13	M6	8	16	-	14,4	13	8,5
02040-1104	A	10	13	M6	10	20	-	14,4	13	8,5
02040-1081	A	10	17	M8	8	18	-	19,4	17	18
02040-1101	A	10	17	M8	10	20	-	19,4	17	18
02040-1103	A	12	19	M10	10	22	-	21,9	19	32
02040-1152	A	12	19	M10	15	27	-	21,9	19	32
02040-110	A	14	22	M12	10	24	-	25,2	22	60
02040-115	A	14	22	M12	15	29	-	25,2	22	60
02040-1151	A	19	30	M16	15	34	-	33	30	140
02040-1201	A	19	30	M16	20	39	-	33	30	140
02040-208	B	8	-	M6	8	16	-	14,4	13	8,5
02040-2104	B	10	-	M6	10	20	-	14,4	13	8,5
02040-2081	B	10	-	M8	8	18	-	19,4	17	18
02040-2101	B	10	-	M8	10	20	-	19,4	17	18
02040-2103	B	12	-	M10	10	22	-	21,9	19	32
02040-2152	B	12	-	M10	15	27	-	21,9	19	32
02040-210	B	14	-	M12	10	24	-	25,2	22	60
02040-215	B	14	-	M12	15	29	-	25,2	22	60
02040-2151	B	19	-	M16	15	34	-	33	30	140
02040-2201	B	19	-	M16	20	39	-	33	30	140
02040-308	C	8	13	M6	8	16	-	14,4	13	8,5

Aperçu des articles

Référence	Forme	B	D1	G	H	L2	T	E	SW	Couple de serrage max. Nm
02040-3102	C	10	13	M6	10	20	-	14,4	13	8,5
02040-3081	C	10	17	M8	8	18	-	19,4	17	18
02040-3101	C	10	17	M8	10	20	-	19,4	17	18
02040-3103	C	12	19	M10	10	22	-	21,9	19	32
02040-3152	C	12	19	M10	15	27	-	21,9	19	32
02040-310	C	14	22	M12	10	24	-	25,2	22	60
02040-315	C	14	22	M12	15	29	-	25,2	22	60
02040-3151	C	19	30	M16	15	34	-	33	30	140
02040-3201	C	19	30	M16	20	39	-	33	30	140
02040-7101	K	10	17	M8	10	20	-	19,4	17	18
02040-710	K	14	22	M12	10	24	-	25,2	22	60
02040-715	K	14	22	M12	15	29	-	25,2	22	60
02040-7151	K	19	30	M16	15	34	-	33	30	140
02040-7201	K	19	30	M16	20	39	-	33	30	140
02040-8101	L	10	17	M8	10	20	-	19,4	17	18
02040-810	L	14	22	M12	10	24	-	25,2	22	60
02040-815	L	14	22	M12	15	29	-	25,2	22	60
02040-8151	L	19	30	M16	15	34	-	33	30	140
02040-8201	L	19	30	M16	20	39	-	33	30	140
02040-410	D	-	13	M6	10	-	6	14,4	13	-
02040-4151	D	-	13	M6	15	-	10	14,4	13	-
02040-4101	D	-	17	M8	10	-	6	19,4	17	-
02040-415	D	-	17	M8	15	-	6	19,4	17	-
02040-4251	D	-	17	M8	25	-	16	19,4	17	-
02040-4201	D	-	19	M10	20	-	10	21,9	19	-
02040-4302	D	-	19	M10	30	-	15	21,9	19	-
02040-4401	D	-	19	M10	40	-	15	21,9	19	-
02040-420	D	-	22	M12	20	-	10	25,2	22	-
02040-425	D	-	22	M12	25	-	15	25,2	22	-
02040-430	D	-	22	M12	30	-	20	25,2	22	-
02040-440	D	-	22	M12	40	-	25	25,2	22	-
02040-450	D	-	22	M12	50	-	25	25,2	22	-
02040-4301	D	-	30	M16	30	-	20	33	30	-
02040-4501	D	-	30	M16	50	-	25	33	30	-
02040-510	E	-	-	M6	10	-	6	14,4	13	-
02040-5151	E	-	-	M6	15	-	10	14,4	13	-
02040-5101	E	-	-	M8	10	-	6	19,4	17	-
02040-515	E	-	-	M8	15	-	6	19,4	17	-
02040-5251	E	-	-	M8	25	-	16	19,4	17	-
02040-5201	E	-	-	M10	20	-	10	21,9	19	-
02040-5302	E	-	-	M10	30	-	15	21,9	19	-
02040-5401	E	-	-	M10	40	-	15	21,9	19	-
02040-520	E	-	-	M12	20	-	10	25,2	22	-
02040-525	E	-	-	M12	25	-	15	25,2	22	-
02040-530	E	-	-	M12	30	-	20	25,2	22	-
02040-540	E	-	-	M12	40	-	25	25,2	22	-
02040-550	E	-	-	M12	50	-	25	25,2	22	-
02040-5301	E	-	-	M16	30	-	20	33	30	-
02040-5501	E	-	-	M16	50	-	25	33	30	-
02040-610	F	-	13	M6	10	-	6	14,4	13	-
02040-6151	F	-	13	M6	15	-	10	14,4	13	-
02040-6101	F	-	17	M8	10	-	6	19,4	17	-
02040-615	F	-	17	M8	15	-	6	19,4	17	-
02040-6251	F	-	17	M8	25	-	16	19,4	17	-
02040-6201	F	-	19	M10	20	-	10	21,9	19	-
02040-6302	F	-	19	M10	30	-	15	21,9	19	-
02040-6401	F	-	19	M10	40	-	15	21,9	19	-
02040-620	F	-	22	M12	20	-	10	25,2	22	-
02040-625	F	-	22	M12	25	-	15	25,2	22	-
02040-630	F	-	22	M12	30	-	20	25,2	22	-
02040-640	F	-	22	M12	40	-	25	25,2	22	-
02040-650	F	-	22	M12	50	-	25	25,2	22	-
02040-6301	F	-	30	M16	30	-	20	33	30	-
02040-6501	F	-	30	M16	50	-	25	33	30	-

