


## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Inox A2 ou inox A4.

**Finition :**


Inox A2-70, poli.

Inox A4-70, poli.

**Sur demande :**

Largeurs de clé selon DIN ISO 272.

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	D	E	H	SW	DIN
07210-1025	acier inoxydable A2	70	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
07210-103	acier inoxydable A2	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-104	acier inoxydable A2	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-105	acier inoxydable A2	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-106	acier inoxydable A2	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-108	acier inoxydable A2	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-110	acier inoxydable A2	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-112	acier inoxydable A2	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-116	acier inoxydable A2	70	M16	26,76	13	24	DIN 934

## Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	D	E	H	SW	DIN
07210-120	acier inoxydable A2	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-130	acier inoxydable A2	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-136	acier inoxydable A2	70	M36	60,8	29	55	DIN 934
07210-114	acier inoxydable A2	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-122	acier inoxydable A2	70	M22	35	18	32	DIN 934
07210-124	acier inoxydable A2	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-127	acier inoxydable A2	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-133	acier inoxydable A2	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-5025	acier inoxydable A4	70	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
07210-603	acier inoxydable A4	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
07210-604	acier inoxydable A4	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
07210-605	acier inoxydable A4	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
07210-606	acier inoxydable A4	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
07210-608	acier inoxydable A4	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
07210-610	acier inoxydable A4	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
07210-612	acier inoxydable A4	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
07210-614	acier inoxydable A4	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
07210-616	acier inoxydable A4	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
07210-620	acier inoxydable A4	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
07210-622	acier inoxydable A4	70	M22	35	18	32	DIN 934
07210-624	acier inoxydable A4	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
07210-627	acier inoxydable A4	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
07210-630	acier inoxydable A4	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
07210-633	acier inoxydable A4	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
07210-636	acier inoxydable A4	70	M36	60,8	29	55	DIN 934