

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Plastique thermdurcissable PF 31 noir.

Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.

Poignée tournante : insert acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.

Finition :

Poli finition miroir.

Nota :

Le volant est livré avec la poignée non montée.

Sur demande :



Autres alésages.

Indication de dessin :

Forme D : avec avant-trou

Forme E : avec trou lisse

Dessins



Aperçu des articles

Volant plein avec poignée tournante, insert en acier

Référence	Forme	Type de forme	Matériau pièces en acier	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4
06287-1100X10	E	avec alésage	acier	100	10H8	22	20	79	M6	29	-	9	8	29,5	19	39	54,7
06287-1125X12	E	avec alésage	acier	125	12H8	26	21	101	M6	34	-	9	8	34	24	46	54,7

