

Description de l'article/illustrations du produit




Description

Matière :
Inox 1.4308.

Finition :
électropoli ou sablé.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Surface corps	A	B	D	D3	H	H1	T
06648-55061	grenaillé	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
06648-55081	grenaillé	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
06648-65061	grenaillé	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
06648-65081	grenaillé	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
06648-65101	grenaillé	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
06648-75101	grenaillé	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
06648-75121	grenaillé	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16
06648-55062	électropoli	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
06648-55082	électropoli	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
06648-65062	électropoli	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
06648-65082	électropoli	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
06648-65102	électropoli	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
06648-75102	électropoli	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
06648-75122	électropoli	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16

Aperçu des articles
