Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.

Finition :
Naturel.

Nota :
Les billes de convoyage disposent d'une large zone d'appui.
Grâce au filetage, elles bénéficient d'une grande stabilité et d'une charge admissible élevée.
Le joint racleur de la bille de support se trouve à l'extérieur.

Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Dessins



Aperçu des articles

Référence	DK	D	D1	D2	H	H1	L	16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm	Charge de base C (N)
95182-01-190820	19	25,4	32,1	M8	50,2	4,7	20	15	250
95182-01-190835	19	25,4	32,1	M8	75,2	4,7	45	15	250