

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Polyéthylène.

Remarques concernant la commande :
Livré en rouleau.

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Diamètre recommandé	Couleur	Longueur	G=poids g/m
96500-007X25000	charge moyenne	7-15 mm	orange	250 m / marchandise en rouleau	18
96500-015X20000	charge moyenne	15-25 mm	bleu	200 m / marchandise en rouleau	18
96500-025X10000	charge moyenne	25-50 mm	jaune	100 m / marchandise en rouleau	40
96500-050X10000	charge moyenne	50-100 mm	rouge	100 m / marchandise en rouleau	85
96500-100X05000	charge moyenne	100-200 mm	vert	50 m / marchandise en rouleau	100
96500-200X05000	charge moyenne	200-300 mm	orange	50 m / marchandise en rouleau	120
96500-300X05000	charge moyenne	300-600 mm	blanc	50 m / marchandise en rouleau	250
96500-007X250001	charge légère	7-15 mm	orange	250 m / marchandise en rouleau	14
96500-015X250001	charge légère	15-25 mm	bleu	250 m / marchandise en rouleau	14
96500-025X100001	charge légère	25-50 mm	jaune	100 m / marchandise en rouleau	30
96500-050X100001	charge légère	50-100 mm	rouge	100 m / marchandise en rouleau	50
96500-080X100001	charge légère	80-150 mm	rouge	100 m / marchandise en rouleau	50
96500-150X100001	charge légère	150-250 mm	noir	100 m / marchandise en rouleau	60
96500-005X050002	charge lourde	5-10 mm	bleu	50 m / marchandise en rouleau	16
96500-010X050002	charge lourde	10-20 mm	bleu	50 m / marchandise en rouleau	27
96500-020X050002	charge lourde	20-30 mm	bleu	50 m / marchandise en rouleau	40
96500-030X050002	charge lourde	30-45 mm	bleu	50 m / marchandise en rouleau	45
96500-045X050002	charge lourde	45-75 mm	bleu	50 m / marchandise en rouleau	70
96500-075X050002	charge lourde	75-100 mm	bleu	50 m / marchandise en rouleau	120
96500-100X050002	charge lourde	100-150 mm	bleu	50 m / marchandise en rouleau	140
96500-150X050002	charge lourde	150-180 mm	bleu	50 m / marchandise en rouleau	180
96500-180X050002	charge lourde	180-220 mm	bleu	50 m / marchandise en rouleau	190
96500-005X300003	charge très légère	5-25 mm	incolore	300 m / marchandise en rouleau	8
96500-020X500003	charge très légère	20-50 mm	vert	500 m / marchandise en rouleau	13
96500-050X200003	charge très légère	50-90 mm	rouge	200 m / marchandise en rouleau	20