


Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :

Acier de traitement, Inox A2 ou Inox A4.


Finition :

Acier classe de résistance 10, poli.

Inox poli.



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	D	H = 1,5 x D	A	D1	SW
07240-05	acier de traitement	M5	7,5	2	12	9
07240-06	acier de traitement	M6	9	3	14	10
07240-08	acier de traitement	M8	12	3,5	18	13
07240-10	acier de traitement	M10	15	4	22	16
07240-101	acier de traitement	M10	15	4	22	17
07240-12	acier de traitement	M12	18	4	25	18
07240-121	acier de traitement	M12	18	4	25	19
07240-14	acier de traitement	M14	21	4,5	28	22
07240-16	acier de traitement	M16	24	5	31	24
07240-18	acier de traitement	M18	27	5	34	27
07240-20	acier de traitement	M20	30	6	37	30
07240-22	acier de traitement	M22	33	6	40	34
07240-24	acier de traitement	M24	36	6	45	36
07240-30	acier de traitement	M30	45	8	58	46
07240-36	acier de traitement	M36	54	10	68	55

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	D	H = 1,5 x D	A	D1	SW
07240-806	acier inoxydable A2	M6	9	3	14	10
07240-808	acier inoxydable A2	M8	12	3,5	18	13
07240-810	acier inoxydable A2	M10	15	4	22	16
07240-811	acier inoxydable A2	M10	15	4	22	17
07240-812	acier inoxydable A2	M12	18	4	25	18
07240-8121	acier inoxydable A2	M12	18	4	25	19
07240-816	acier inoxydable A2	M16	24	5	31	24
07240-820	acier inoxydable A2	M20	30	6	37	30
07240-908	acier inoxydable A4	M8	12	3,5	18	13
07240-910	acier inoxydable A4	M10	15	4	22	17
07240-912	acier inoxydable A4	M12	18	4	25	19
07240-916	acier inoxydable A4	M16	24	5	31	24
07240-920	acier inoxydable A4	M20	30	6	37	30