

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Inox 1.4308.

Vis sans tête en inox 1.4305.

Goupille en inox 1.4310.

Finition :

Rectifié et poli ou grenailé.

Vis sans tête et goupille : naturel.

Indication de dessin :

Forme B : trou lisse


Forme C : trou borgne lisse

Forme D : trou taraudé

Forme E : trou borgne taraudé

Forme L : avec tige filetée

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Surface corps	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	P1
06158-2032062	B	poli	6	32	12	-	21	10	-	-	-
06158-2040082	B	poli	8	40	14	-	26	14	-	-	-
06158-2050102	B	poli	10	50	18	-	34	20	-	-	-
06158-2063122	B	poli	12	63	20	-	42	25	-	-	-
06158-2032063	B	grenailé	6	32	12	-	21	10	-	-	-
06158-2040083	B	grenailé	8	40	14	-	26	14	-	-	-
06158-2050103	B	grenailé	10	50	18	-	34	20	-	-	-
06158-2063123	B	grenailé	12	63	20	-	42	25	-	-	-
06158-3032062	C	poli	6	32	12	-	21	10	-	12	15
06158-3040082	C	poli	8	40	14	-	26	14	-	15	18
06158-3050102	C	poli	10	50	18	-	34	20	-	18	21
06158-3063122	C	poli	12	63	20	-	42	25	-	22	25
06158-3032063	C	grenailé	6	32	12	-	21	10	-	12	15
06158-3040083	C	grenailé	8	40	14	-	26	14	-	15	18
06158-3050103	C	grenailé	10	50	18	-	34	20	-	18	21

Aperçu des articles

Référence	Forme	Surface corps	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	P1
06158-3063123	C	grenailé	12	63	20	-	42	25	-	22	25
06158-4032062	D	poli	M6	32	12	6,4	21	10	-	11	-
06158-4040082	D	poli	M8	40	14	8,4	26	14	-	14	-
06158-4050102	D	poli	M10	50	18	10,5	34	20	-	18	-
06158-4063122	D	poli	M12	63	20	13	42	25	-	22	-
06158-4032063	D	grenailé	M6	32	12	6,4	21	10	-	11	-
06158-4040083	D	grenailé	M8	40	14	8,4	26	14	-	14	-
06158-4050103	D	grenailé	M10	50	18	10,5	34	20	-	18	-
06158-4063123	D	grenailé	M12	63	20	13	42	25	-	22	-
06158-5032062	E	poli	M6	32	12	-	21	10	-	12	15
06158-5040082	E	poli	M8	40	14	-	26	14	-	15	18
06158-5050102	E	poli	M10	50	18	-	34	20	-	18	21
06158-5063122	E	poli	M12	63	20	-	42	25	-	22	25
06158-5032063	E	grenailé	M6	32	12	-	21	10	-	12	15
06158-5040083	E	grenailé	M8	40	14	-	26	14	-	15	18
06158-5050103	E	grenailé	M10	50	18	-	34	20	-	18	21
06158-5063123	E	grenailé	M12	63	20	-	42	25	-	22	25
06158-6032063X15	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	15	-	-
06158-6032063X20	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	20	-	-
06158-6032063X25	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	25	-	-
06158-6032063X30	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	30	-	-
06158-6032063X40	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	40	-	-
06158-6032063X50	L	grenailé	M6	32	12	-	21	10	50	-	-
06158-6040083X20	L	grenailé	M8	40	14	-	26	14	20	-	-
06158-6040083X25	L	grenailé	M8	40	14	-	26	14	25	-	-
06158-6040083X30	L	grenailé	M8	40	14	-	26	14	30	-	-
06158-6040083X40	L	grenailé	M8	40	14	-	26	14	40	-	-
06158-6040083X50	L	grenailé	M8	40	14	-	26	14	50	-	-
06158-6050103X20	L	grenailé	M10	50	18	-	34	20	20	-	-
06158-6050103X25	L	grenailé	M10	50	18	-	34	20	25	-	-
06158-6050103X30	L	grenailé	M10	50	18	-	34	20	30	-	-
06158-6050103X40	L	grenailé	M10	50	18	-	34	20	40	-	-
06158-6050103X50	L	grenailé	M10	50	18	-	34	20	50	-	-
06158-6063123X20	L	grenailé	M12	63	20	-	42	25	20	-	-
06158-6063123X30	L	grenailé	M12	63	20	-	42	25	30	-	-
06158-6063123X40	L	grenailé	M12	63	20	-	42	25	40	-	-
06158-6063123X50	L	grenailé	M12	63	20	-	42	25	50	-	-