

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
旋钮，热固塑料 PF 31。
棒钢 1.0718 或不锈钢 1.4305。

规格：
热固塑料，黑色，高光泽抛光。
黑色氧化钢或亮色不锈钢。

图纸



订货号	规格	类型	D	D1	D2	L	L1	L2
06360-608X35	钢制	E	8	M6	17	35	9	45
06360-608X50	钢制	E	8	M6	17	50	9	45
06360-608X65	钢制	E	8	M6	17	65	9	45
06360-610X50	钢制	E	10	M8	23	50	13	61
06360-610X65	钢制	E	10	M8	23	65	13	61
06360-610X80	钢制	E	10	M8	23	80	13	61
06360-610X100	钢制	E	10	M8	23	100	13	61
06360-612X65	钢制	E	12	M10	29	65	15	71
06360-612X80	钢制	E	12	M10	29	80	15	71
06360-612X100	钢制	E	12	M10	29	100	15	71
06360-612X125	钢制	E	12	M10	29	125	15	71
06360-614X80	钢制	E	14	M12	29	80	16	71
06360-614X100	钢制	E	14	M12	29	100	16	71
06360-614X125	钢制	E	14	M12	29	125	16	71
06360-614X160	钢制	E	14	M12	29	160	16	71
06360-1608X35	不锈钢	E	8	M6	17	35	9	45
06360-1608X50	不锈钢	E	8	M6	17	50	9	45
06360-1608X65	不锈钢	E	8	M6	17	65	9	45
06360-1610X50	不锈钢	E	10	M8	23	50	13	61
06360-1610X65	不锈钢	E	10	M8	23	65	13	61
06360-1610X80	不锈钢	E	10	M8	23	80	13	61
06360-1610X100	不锈钢	E	10	M8	23	100	13	61
06360-1612X65	不锈钢	E	12	M10	29	65	15	71
06360-1612X80	不锈钢	E	12	M10	29	80	15	71
06360-1612X100	不锈钢	E	12	M10	29	100	15	71
06360-1612X125	不锈钢	E	12	M10	29	125	15	71
06360-1614X80	不锈钢	E	14	M12	29	80	16	71
06360-1614X100	不锈钢	E	14	M12	29	100	16	71
06360-1614X125	不锈钢	E	14	M12	29	125	16	71
06360-1614X160	不锈钢	E	14	M12	29	160	16	71

