


商品描述/产品说明



产品说明


材料：
电缆护套和外壳是 PVC。

规格：
衬套（母）
电压：U_e 30 v
电流：I_e 2 A
极数：8- 极
芯线数量：8 个
防护类型：IP 67
把手 黑色
导线颜色 灰色


提示：
带螺栓锁紧的连接器。连接器集成于电缆。
导线的标记依照颜色代码 DIN 47100。
编码 A。
电缆拖链有条件地适用。
推荐的锁紧扭矩 1.0 Nm。

温度范围：
可移动的：0 °C 至 +80 °C
固定的：-25 °C 至 +80 °C

图纸提示：
1) 白色 (WH)
2) 棕色 (BN)
3) 绿色 (GN)
4) 黄色 (YE)
5) 灰色 (GY)
6) 紫色 (PK)
7) 蓝色 (BU)
8) 红色 (RD)



图纸



商品概述

订货号	类型	规格 2	D	D3	G	H1	L	P
80150-10-1208X2500	A	8 针	14,5	6	M12x1	-	41,5	2500
80150-10-1208X5000	A	8 针	14,5	6	M12x1	-	41,5	5000
80150-10-1208X10000	A	8 针	14,5	6	M12x1	-	41,5	10000
80150-10-1212X10000	A	12 针	15	6	M12x1	-	41,9	10000
80150-10-11208X10000	B	8 针	15	6	M12x1	26,4	39	10000
80150-10-11212X10000	B	12 针	15	6	M12x1	26,4	39	10000