




## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

**Provedení:**

teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.


**Upozornění:**

Hliníkový profil v lehkém provedení pro konstrukce s optimalizovanou hmotností.

**Na vyžádání:**

Zkosené řezy 15°, 30° a 45°.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	Šířka drážky	Profil	L	I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	Profilová plocha cm <sup>2</sup>	F1 max. kN	Hmotnost cca kg/m
10045-084080X1000	8	40x80	1000	16,77	70,2	8,45	17,56	11,3	2,5	3,08

## Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí se vaše požadovaná délka? Pak kontaktujte náš odborný personál. Maximální dodávaná délka činí 6000mm. Objednejte nyní zde.