

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de tubo de acero con relleno de chatarra de acero.
Balancín: tubo de acero con empuñadura de goma acanalada o madera.
Insertos de mazo de nylon, blanco (resistente al aceite y a la grasa).

Indicación:

Insertos de mazo para un nuevo pedido, ver 96614.

Nuestros productos

Referencia	Versión	Ø de la cabeza	Altura	Longitud
96610-03001	Con mango de madera	30	110	330
96610-04001	Con mango de madera	40	115	360
96610-05001	Con mango de madera	50	120	370
96610-06001	Con mango de madera	60	145	370
96610-03002	Con mango de tubo de acero	30	110	290
96610-04002	Con mango de tubo de acero	40	115	300
96610-05002	Con mango de tubo de acero	50	120	310
96610-06002	Con mango de tubo de acero	60	145	325