

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.

Versão:

Superfície sem proteção anticorrosiva ou galvanizada com zinco.


Superfície temperada mín. 550HV.

Indicação:

As nervuras de travamento se impregnam no material oposto. Com isso, é criada uma união por fechamento de forma que, por sua característica autotravante, impede o afrouxamento acidental da junção. Pode ser reutilizado várias vezes.

A classe de resistência 100 corresponde aprox. à classe de resistência 10.9.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	Classe de resistência	D	L	A máx.	D1	K	SW	N (quantidade)
07173-305X10	-	100	M5	10	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-305X12	-	100	M5	12	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-305X16	-	100	M5	16	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-305X20	-	100	M5	20	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-306X10	-	100	M6	10	2	14,2	5,5	10	36
07173-306X12	-	100	M6	12	2	14,2	5,5	10	36
07173-306X16	-	100	M6	16	2	14,2	5,5	10	36
07173-306X20	-	100	M6	20	2	14,2	5,5	10	36
07173-306X25	-	100	M6	25	2	14,2	5,5	10	36
07173-308X12	-	100	M8	12	2,5	18,2	7	13	48
07173-308X16	-	100	M8	16	2,5	18,2	7	13	48
07173-308X20	-	100	M8	20	2,5	18,2	7	13	48
07173-308X25	-	100	M8	25	2,5	18,2	7	13	48
07173-308X30	-	100	M8	30	2,5	18,2	7	13	48
07173-308X35	-	100	M8	35	2,5	18,2	7	13	48
07173-308X40	-	100	M8	40	2,5	18,2	7	13	48
07173-310X16	-	100	M10	16	3	21	8,5	15	48
07173-310X20	-	100	M10	20	3	21	8,5	15	48
07173-310X25	-	100	M10	25	3	21	8,5	15	48
07173-310X30	-	100	M10	30	3	21	8,5	15	48
07173-310X35	-	100	M10	35	3	21	8,5	15	48
07173-310X40	-	100	M10	40	3	21	8,5	15	48
07173-310X45	-	100	M10	45	3	21	8,5	15	48
07173-310X50	-	100	M10	50	3	21	8,5	15	48
07173-312X20	-	100	M12	20	3,5	24	10	17	60
07173-312X25	-	100	M12	25	3,5	24	10	17	60
07173-312X30	-	100	M12	30	3,5	24	10	17	60

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	Classe de resistência	D	L	A máx.	D1	K	SW	N (quantidade)
07173-312X35	-	100	M12	35	3,5	24	10	17	60
07173-312X40	-	100	M12	40	3,5	24	10	17	60
07173-312X45	-	100	M12	45	3,5	24	10	17	60
07173-312X50	-	100	M12	50	3,5	24	10	17	60
07173-312X55	-	100	M12	55	3,5	24	10	17	60
07173-312X60	-	100	M12	60	3,5	24	10	17	60
07173-312X75	-	100	M12	75	3,5	24	10	17	60
07173-316X25	-	100	M16	25	4	31	14	22	72
07173-316X30	-	100	M16	30	4	31	14	22	72
07173-316X35	-	100	M16	35	4	31	14	22	72
07173-316X40	-	100	M16	40	4	31	14	22	72
07173-316X45	-	100	M16	45	4	31	14	22	72
07173-316X50	-	100	M16	50	4	31	14	22	72
07173-316X55	-	100	M16	55	4	31	14	22	72
07173-316X60	-	100	M16	60	4	31	14	22	72
07173-316X65	-	100	M16	65	4	31	14	22	72
07173-316X70	-	100	M16	70	4	31	14	22	72
07173-505X10	zincado	100	M5	10	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-505X12	zincado	100	M5	12	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-505X16	zincado	100	M5	16	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-505X20	zincado	100	M5	20	1,6	11,2	4,3	8	28
07173-506X10	zincado	100	M6	10	2	14,2	5,5	10	36
07173-506X12	zincado	100	M6	12	2	14,2	5,5	10	36
07173-506X16	zincado	100	M6	16	2	14,2	5,5	10	36
07173-506X20	zincado	100	M6	20	2	14,2	5,5	10	36
07173-506X25	zincado	100	M6	25	2	14,2	5,5	10	36
07173-508X12	zincado	100	M8	12	2,5	18,2	7	13	48
07173-508X16	zincado	100	M8	16	2,5	18,2	7	13	48
07173-508X20	zincado	100	M8	20	2,5	18,2	7	13	48
07173-508X25	zincado	100	M8	25	2,5	18,2	7	13	48
07173-508X30	zincado	100	M8	30	2,5	18,2	7	13	48
07173-508X40	zincado	100	M8	40	2,5	18,2	7	13	48
07173-510X16	zincado	100	M10	16	3	21	8,5	15	48
07173-510X20	zincado	100	M10	20	3	21	8,5	15	48
07173-510X25	zincado	100	M10	25	3	21	8,5	15	48
07173-510X30	zincado	100	M10	30	3	21	8,5	15	48
07173-510X35	zincado	100	M10	35	3	21	8,5	15	48
07173-510X40	zincado	100	M10	40	3	21	8,5	15	48
07173-510X50	zincado	100	M10	50	3	21	8,5	15	48
07173-512X20	zincado	100	M12	20	3,5	24	10	17	60
07173-512X25	zincado	100	M12	25	3,5	24	10	17	60
07173-512X30	zincado	100	M12	30	3,5	24	10	17	60
07173-512X35	zincado	100	M12	35	3,5	24	10	17	60
07173-512X40	zincado	100	M12	40	3,5	24	10	17	60
07173-512X45	zincado	100	M12	45	3,5	24	10	17	60
07173-512X50	zincado	100	M12	50	3,5	24	10	17	60
07173-512X60	zincado	100	M12	60	3,5	24	10	17	60
07173-512X75	zincado	100	M12	75	3,5	24	10	17	60
07173-516X25	zincado	100	M16	25	4	31	14	22	72
07173-516X35	zincado	100	M16	35	4	31	14	22	72
07173-516X40	zincado	100	M16	40	4	31	14	22	72
07173-516X45	zincado	100	M16	45	4	31	14	22	72
07173-516X50	zincado	100	M16	50	4	31	14	22	72
07173-516X55	zincado	100	M16	55	4	31	14	22	72
07173-516X60	zincado	100	M16	60	4	31	14	22	72
07173-516X70	zincado	100	M16	70	4	31	14	22	72

