

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

## Material:

Aço cementado 1.1141 ou aço inoxidável 1.4301.

## Versão:

Aço: Estampado.

Aço inoxidável: Fundido.

## Indicação:

Parafusos olhais de aço, de acordo com a norma DIN 580

Para atividades de elevação e carregamento nas áreas com altos requisitos de segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, dispositivos de elevação).

Parafusos olhais de aço inoxidável semelhantes à DIN 580


Para tarefas simples de elevação e carregamento sem exigências especiais, como por exemplo, construção de cercas, correntes de isolamento, bem como trabalhos de fixação simples.

Capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.

## Sob consulta:

Disponível com marcação CE e certificado de conformidade.

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

| Código do artigo Aço | Código do artigo Aço inoxidável | D1  | L    | D2 | D3 | D4 | E  | H  | K  | M  | F1 máx.<br>kN | F2 máx.<br>kN |
|----------------------|---------------------------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|---------------|---------------|
| 07680-08             | 07680-108                       | M8  | 13   | 20 | 36 | 20 | 6  | 36 | 8  | 10 | 1,4           | 0,95          |
| 07680-10             | 07680-110                       | M10 | 17   | 25 | 45 | 25 | 8  | 45 | 10 | 12 | 2,3           | 1,7           |
| 07680-12             | 07680-112                       | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4           | 2,4           |
| 07680-16             | 07680-116                       | M16 | 27   | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7             | 5             |
| 07680-20             | -                               | M20 | 30   | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12            | 8,3           |
| 07680-24             | -                               | M24 | 36   | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18            | 12,7          |

