Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Alumínio.

Versão:
Superfície sem tratamento.

Indicação:
Travessa com dois furos de alojamento para fixação simples e segura dos eixos guia. Adequada para a montagem de mesas pré-fabricadas com as nossas unidades lineares com rolamentos autocompensadores de esferas tipo Quadro 21550 ou 21555.

Esta versão permite o movimento axial da unidade linear. Isto é, os eixos são montados com as travessas de maneira fixa na base da máquina.

Acessórios:
Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161

Indicação de desenho:
1) Furo de centragem

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	B	D	E	E1	F Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762	H	H1
21575-20	130	20	20	108	72	11	46	25
21575-12	85	14	12	70	42	6,6	32	18

Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	B	D	E	E1	F Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762	H	H1
21575-16	100	18	16	82	54	9	36	20
21575-25	160	25	25	132	88	13,5	56	30
21575-30	180	25	30	150	96	13,5	64	35
21575-40	230	30	40	190	122	17,5	80	44
21575-50	280	30	50	240	152	17,5	96	52