Descripción del artículo/Imágenes del producto

## Descripción

**Material:**
Aluminio.

**Versión:**
Color natural o negro anodizado.

**Indicación de pedido:**
Los materiales de fijación y arandelas finales se piden por separado.

**Montaje:**
Desde la parte trasera.

**Accesorios:**
Arandelas finales 06917.

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

## Planos




## Nuestros productos

| Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | H | L | T | Capacidad de carga N | Referencia de la arandela final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06917-032041 | negro | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-055041 | negro | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-064041 | negro | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-076041 | negro | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-088041 | negro | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-096041 | negro | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-098041 | negro | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-100041 | negro | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-102041 | negro | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-120041 | negro | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-136041 | negro | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | 06917-4 |
| 06917-055051 | negro | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-064051 | negro | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-076051 | negro | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-088051 | negro | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-096051 | negro | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-098051 | negro | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-100051 | negro | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-102051 | negro | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-120051 | negro | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-136051 | negro | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-140051 | negro | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-160051 | negro | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-180051 | negro | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-200051 | negro | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-235051 | negro | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-250051 | negro | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-300051 | negro | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | 06917-1 |

## Nuestros productos

| Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | H | L | T | Capacidad de carga N | Referencia de la arandela final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06917-350051 | negro | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | 06917-1 |
| 06917-120061 | negro | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-136061 | negro | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-140061 | negro | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-160061 | negro | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-180061 | negro | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-200061 | negro | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-235061 | negro | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-250061 | negro | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-300061 | negro | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-350061 | negro | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | 06917-6 |
| 06917-140081 | negro | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - |
| 06917-160081 | negro | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - |
| 06917-180081 | negro | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - |
| 06917-200081 | negro | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - |
| 06917-235081 | negro | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - |
| 06917-250081 | negro | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - |
| 06917-300081 | negro | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - |
| 06917-350081 | negro | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - |
| 06917-200101 | negro | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - |
| 06917-235101 | negro | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - |
| 06917-250101 | negro | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - |
| 06917-300101 | negro | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - |
| 06917-350101 | negro | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - |
| 06917-032043 | natural | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-055043 | natural | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-064043 | natural | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-076043 | natural | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-088043 | natural | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-096043 | natural | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-098043 | natural | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-100043 | natural | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-102043 | natural | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-120043 | natural | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-136043 | natural | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | 06917-5 |
| 06917-055053 | natural | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-064053 | natural | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-076053 | natural | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-088053 | natural | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-096053 | natural | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-098053 | natural | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-100053 | natural | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-102053 | natural | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-120053 | natural | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-136053 | natural | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-140053 | natural | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-160053 | natural | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-180053 | natural | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-200053 | natural | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-235053 | natural | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-250053 | natural | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-300053 | natural | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-350053 | natural | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | 06917-3 |
| 06917-120063 | natural | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-136063 | natural | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-140063 | natural | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-160063 | natural | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-180063 | natural | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-200063 | natural | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-235063 | natural | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-250063 | natural | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-300063 | natural | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-350063 | natural | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | 06917-7 |
| 06917-140083 | natural | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - |

## Nuestros productos

| Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | H | L | T | Capacidad de carga N | Referencia de la arandela final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06917-160083 | natural | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - |
| 06917-180083 | natural | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - |
| 06917-200083 | natural | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - |
| 06917-235083 | natural | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - |
| 06917-250083 | natural | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - |
| 06917-300083 | natural | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - |
| 06917-350083 | natural | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - |
| 06917-200103 | natural | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - |
| 06917-235103 | natural | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - |
| 06917-250103 | natural | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - |
| 06917-300103 | natural | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - |
| 06917-350103 | natural | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - |