Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.

Versión:
Acero cromado en azul.

Indicación sobre el dibujo:
Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma E: casquillo con agujero ciego, sin cubierta
Forma H: casquillo con agujero ciego, con cubierta
Forma L: rosca exterior

Planos

Ⓓ Ⓚ



Ⓔ Ⓗ



Ⓛ





Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T	L
06266-1105	D	-	1	M5	40	16,5	30	13	10	-
06266-1106	D	-	1	M6	40	16,5	30	13	10	-
06266-1108	D	-	1	M8	40	16,5	30	13	14	-
06266-1208	D	-	2	M8	50	18	35	15	14	-
06266-1210	D	-	2	M10	50	18	35	15	14	-
06266-1310	D	-	3	M10	63	22	40	17	14	-
06266-1312	D	-	3	M12	63	22	40	17	18	-
06266-2105	K	gris antracita RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21051	K	naranja RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21052	K	verde señal RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21053	K	azul RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21055	K	gris claro RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21056	K	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21057	K	amarillo colza RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-2106	K	gris antracita RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21061	K	naranja RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21062	K	verde señal RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21063	K	azul RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21065	K	gris claro RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21066	K	rojo tráfico RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21067	K	amarillo colza RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-2108	K	gris antracita RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21081	K	naranja RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21082	K	verde señal RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21083	K	azul RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21085	K	gris claro RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21086	K	rojo tráfico RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21087	K	amarillo colza RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-2208	K	gris antracita RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22081	K	naranja RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22082	K	verde señal RAL6032	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22083	K	azul RAL5017	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22085	K	gris claro RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22086	K	rojo tráfico RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22087	K	amarillo colza RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-2210	K	gris antracita RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22101	K	naranja RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22102	K	verde señal RAL6032	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22103	K	azul RAL5017	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22105	K	gris claro RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22106	K	rojo tráfico RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22107	K	amarillo colza RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-2310	K	gris antracita RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23101	K	naranja RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23102	K	verde señal RAL6032	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23103	K	azul RAL5017	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23105	K	gris claro RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23106	K	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23107	K	amarillo colza RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-2312	K	gris antracita RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23121	K	naranja RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23122	K	verde señal RAL6032	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23123	K	azul RAL5017	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23125	K	gris claro RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23126	K	rojo tráfico RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23127	K	amarillo colza RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-3106	E	-	1	6	40	16,5	30	13	10	-
06266-3208	E	-	2	8	50	18	35	15	14	-
06266-3310	E	-	3	10	63	22	40	17	14	-
06266-4106	H	gris antracita RAL 7021	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41061	H	naranja RAL 2004	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41062	H	verde señal RAL6032	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41063	H	azul RAL5017	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41065	H	gris claro RAL 7035	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41066	H	rojo tráfico RAL 3020	1	6	40	16,5	31	13	10	-

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T	L
06266-41067	H	amarillo colza RAL 1021	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-4208	H	gris antracita RAL 7021	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42081	H	naranja RAL 2004	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42082	H	verde señal RAL6032	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42083	H	azul RAL5017	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42085	H	gris claro RAL 7035	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42086	H	rojo tráfico RAL 3020	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42087	H	amarillo colza RAL 1021	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-4310	H	gris antracita RAL 7021	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43101	H	naranja RAL 2004	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43102	H	verde señal RAL6032	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43103	H	azul RAL5017	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43105	H	gris claro RAL 7035	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43106	H	rojo tráfico RAL 3020	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43107	H	amarillo colza RAL 1021	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-5105X10	L	gris antracita RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51051X10	L	naranja RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51052X10	L	verde señal RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51053X10	L	azul RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51055X10	L	gris claro RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51056X10	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51057X10	L	amarillo colza RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-5105X20	L	gris antracita RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51051X20	L	naranja RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51052X20	L	verde señal RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51053X20	L	azul RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51055X20	L	gris claro RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51056X20	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51057X20	L	amarillo colza RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-5105X40	L	gris antracita RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51051X40	L	naranja RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51052X40	L	verde señal RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51053X40	L	azul RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51055X40	L	gris claro RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51056X40	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51057X40	L	amarillo colza RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-5106X10	L	gris antracita RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51061X10	L	naranja RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51062X10	L	verde señal RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51063X10	L	azul RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51065X10	L	gris claro RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51066X10	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51067X10	L	amarillo colza RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-5106X20	L	gris antracita RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51061X20	L	naranja RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51062X20	L	verde señal RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51063X20	L	azul RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51065X20	L	gris claro RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51066X20	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51067X20	L	amarillo colza RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-5106X40	L	gris antracita RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51061X40	L	naranja RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51062X40	L	verde señal RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51063X40	L	azul RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51065X40	L	gris claro RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51066X40	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51067X40	L	amarillo colza RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-5108X15	L	gris antracita RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51081X15	L	naranja RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51082X15	L	verde señal RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51083X15	L	azul RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51085X15	L	gris claro RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51086X15	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51087X15	L	amarillo colza RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-5108X30	L	gris antracita RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T	L
06266-51081X30	L	naranja RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51082X30	L	verde señal RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51083X30	L	azul RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51085X30	L	gris claro RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51086X30	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51087X30	L	amarillo colza RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-5108X60	L	gris antracita RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51081X60	L	naranja RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51082X60	L	verde señal RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51083X60	L	azul RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51085X60	L	gris claro RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51086X60	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51087X60	L	amarillo colza RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-5208X15	L	gris antracita RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52081X15	L	naranja RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52082X15	L	verde señal RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52083X15	L	azul RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52085X15	L	gris claro RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52086X15	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52087X15	L	amarillo colza RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-5208X30	L	gris antracita RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52081X30	L	naranja RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52082X30	L	verde señal RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52083X30	L	azul RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52085X30	L	gris claro RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52086X30	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52087X30	L	amarillo colza RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-5208X60	L	gris antracita RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52081X60	L	naranja RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52082X60	L	verde señal RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52083X60	L	azul RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52085X60	L	gris claro RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52086X60	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52087X60	L	amarillo colza RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-5210X20	L	gris antracita RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52101X20	L	naranja RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52102X20	L	verde señal RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52103X20	L	azul RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52105X20	L	gris claro RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52106X20	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52107X20	L	amarillo colza RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-5210X30	L	gris antracita RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52101X30	L	naranja RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52102X30	L	verde señal RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52103X30	L	azul RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52105X30	L	gris claro RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52106X30	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52107X30	L	amarillo colza RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-5210X60	L	gris antracita RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52101X60	L	naranja RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52102X60	L	verde señal RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52103X60	L	azul RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52105X60	L	gris claro RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52106X60	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52107X60	L	amarillo colza RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-5310X20	L	gris antracita RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53101X20	L	naranja RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53102X20	L	verde señal RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53103X20	L	azul RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53105X20	L	gris claro RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53106X20	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53107X20	L	amarillo colza RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-5310X30	L	gris antracita RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53101X30	L	naranja RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53102X30	L	verde señal RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	30

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T	L
06266-53103X30	L	azul RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53105X30	L	gris claro RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53106X30	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53107X30	L	amarillo colza RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-5310X60	L	gris antracita RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53101X60	L	naranja RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53102X60	L	verde señal RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53103X60	L	azul RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53105X60	L	gris claro RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53106X60	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53107X60	L	amarillo colza RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-5312X30	L	gris antracita RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53121X30	L	naranja RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53122X30	L	verde señal RAL6032	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53123X30	L	azul RAL5017	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53125X30	L	gris claro RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53126X30	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53127X30	L	amarillo colza RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-5312X60	L	gris antracita RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53121X60	L	naranja RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53122X60	L	verde señal RAL6032	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53123X60	L	azul RAL5017	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53125X60	L	gris claro RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53126X60	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53127X60	L	amarillo colza RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	-	60