Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Carcaça de poliamida refoçada com shot peening.
Roletes em POM.
Parafusos em aço.

Versão:
Carcaça e roletes pretos.
Parafusos zincados.

Indicação:
Os elementos de roletes servem para a construção de esteiras transportadoras em quaisquer comprimentos e larguras. Adequados para perfis de alumínio Tipo B e I. Através de pinos de guia para fixação elásticos, posicionados no lado inferior, os elementos são compatíveis com ranhuras de tamanhos 8 e 10.

Fixação forma B
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior e pressione para baixo. Por meio de batidas ou aparafusamento dos parafusos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Como alternativa, é possível remover (quebrar) os grampos da parte inferior e substituí-los por parafusos e porcas de encaixe. Deste modo, o elemento de roletes pode ser aparafusado seguramente no perfil de alumínio.

Indicação de desenho:
1) com guia lateral

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Versão 1	Largura de ranhura	Capacidade de carga N
10450-2000	B	sem guia lateral	8/10	100
10450-2100	B	com guia lateral	8/10	100