## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

**Material:**
Guia linear em perfil extrudado, EN AW-6060.

**Versão:**
Trilho guia revestido em Harteloxal, 50 µm.
Dureza 500 HV.

**Indicação:**
Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção, devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos deslizantes de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Estas guias lineares em miniatura oferecem uma grande vantagem, devido às suas pequenas dimensões estruturais.
** Comprimento L2 = 12 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.

## Desenhos




## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Tamanho | L máx. | L2 | B1 | B3 | D3 para parafuso DIN 912 | H2 | H3 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210-0910X0800 | 9 | 800 | 10 | 9 | 9,6 | M2 | 4,6 | 6,3 | 20 |
| 21210-1212X0800 | 12 | 800 | 12 | 12 | 13 | M3 | 5,9 | 8,6 | 25 |

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Tamanho | L máx. | L2 | B1 | B3 | D3 para parafuso DIN 912 | H2 | H3 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210-1520X3000 | 15 | 3000 | 20 | 15 | 17 | M3 | 7 | 10,8 | 40 |

| Código do artigo | Versão 2 | Tamanho | L | L2 | L2 mín. | L2 max. | B1 | B3 | D3 para parafuso DIN 912 | H2 | H3 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21210-09**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 9 | * | ** | 5 | 14,5 | 6 | 9,6 | M2 | 4,6 | 6,3 | 20 |
| 21210-12**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 12 | * | ** | 5 | 17 | 12 | 13 | M3 | 5,9 | 8,6 | 25 |
| 21210-15**X* | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | 15 | * | ** | 10 | 29,5 | 15 | 17 | M3 | 7 | 10,8 | 40 |