

## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
低碳钢制

规格：  
亮色，未经硬化处理（不可硬化）。

提示：  
滚子链条轮盘，符合 DIN ISO 606。链轮盘有定心孔或经过预钻孔。  
（可能因制造技术而异）。因此，表中给出的尺寸 D3 max. 是所提供链轮盘的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者，客户也可以使用衬套来减小直径。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号               | ISO 编号 | 节距<br>英寸 | 节距<br>mm    | 齿数 | D    | D1    | D3 | B1  | D3<br>max. | C   | R  |
|-------------------|--------|----------|-------------|----|------|-------|----|-----|------------|-----|----|
| 22264-10120516008 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 8  | 38   | 33,18 | 8  | 7,2 | 8          | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516009 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 9  | 42   | 37,13 | 8  | 7,2 | 8          | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516010 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1  | 8  | 7,2 | 8          | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516011 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516012 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516013 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 53,06 | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516014 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516015 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516016 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1  | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516017 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 17 | 74   | 69,11 | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516018 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78   | 73,14 | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516019 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 19 | 82   | 77,16 | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |

## 商品概述

| 订货号               | ISO 编号 | 节距<br>英寸 | 节距<br>mm    | 齿数  | D     | D1     | D3 | B1  | D3<br>max. | C   | R  |
|-------------------|--------|----------|-------------|-----|-------|--------|----|-----|------------|-----|----|
| 22264-10120516020 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 20  | 86    | 81,19  | 10 | 7,2 | 10         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516021 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 21  | 90,1  | 85,22  | 12 | 7,2 | 12         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516022 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 22  | 94,1  | 89,24  | 12 | 7,2 | 12         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516023 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 23  | 98,1  | 93,27  | 12 | 7,2 | 12         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516024 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 24  | 102,1 | 97,29  | 12 | 7,2 | 12         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516025 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 25  | 106,2 | 101,33 | 12 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516026 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 26  | 110,2 | 105,36 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516027 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 27  | 114,2 | 109,4  | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516028 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 28  | 118,3 | 113,42 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516029 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 29  | 122,3 | 117,46 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516030 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 30  | 126,3 | 121,5  | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516031 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 31  | 130,4 | 125,54 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516032 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 32  | 134,4 | 129,56 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516033 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 33  | 138,4 | 133,6  | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516034 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 34  | 142,5 | 137,64 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516035 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 35  | 146,5 | 141,68 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516036 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 36  | 150,6 | 145,72 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516037 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 37  | 154,6 | 149,76 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516038 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 38  | 158,6 | 153,8  | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516039 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 39  | 162,7 | 157,83 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516040 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 40  | 166,7 | 161,87 | 16 | 7,2 | 16         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516041 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 41  | 172,4 | 165,91 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516042 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 42  | 176,5 | 169,95 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516043 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 43  | 180,5 | 173,99 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516044 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 44  | 184,6 | 178,03 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516045 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 45  | 188,6 | 182,07 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516046 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 46  | 192,6 | 186,1  | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516047 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 47  | 196,7 | 190,14 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516048 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 48  | 200,7 | 194,18 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516049 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 49  | 204,8 | 198,22 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516050 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 50  | 208,8 | 202,26 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516051 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 51  | 212,8 | 206,3  | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516052 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 52  | 216,9 | 210,34 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516053 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 53  | 220,9 | 214,37 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516054 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 54  | 225   | 218,43 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516055 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 55  | 229   | 222,46 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516056 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 56  | 233   | 226,5  | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516057 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 57  | 237,1 | 230,54 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516058 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 58  | 241,1 | 234,58 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516060 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 60  | 249,2 | 242,66 | 20 | 7,2 | 20         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516062 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 62  | 257,3 | 250,75 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516064 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 64  | 265,4 | 258,82 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516065 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 65  | 269,4 | 262,86 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516066 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 66  | 273,4 | 266,9  | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516068 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 68  | 281,5 | 274,99 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516070 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 70  | 289,6 | 283,07 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516072 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 72  | 297,7 | 291,16 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| -                 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 75  | 309,8 | 303,27 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516076 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 76  | 313,9 | 307,33 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516078 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 78  | 321,9 | 315,4  | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516080 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 80  | 330   | 323,48 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516085 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 85  | 350,2 | 343,69 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516090 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 90  | 370,4 | 363,9  | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516095 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 95  | 390,7 | 384,11 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516100 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 100 | 410,9 | 404,31 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516110 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 110 | 451,3 | 444,74 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516114 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 114 | 467,4 | 460,9  | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516120 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 120 | 491,7 | 485,16 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |
| 22264-10120516125 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 125 | 511   | 505,37 | 25 | 7,2 | 25         | 1,3 | 13 |

商品概述

---