

## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
热塑性塑料，黑色。  
强度等级为 5.8 的钢制部件或者不锈钢 1.4305。

规格：  
经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。

提示：  
带凸出型钢制衬套的星形旋钮以盲孔或内六角结构，特别适合十字销连接。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号        | 类型 | 材料  | D   | D1 | D2   | H  | H2 | H3  | T  |
|------------|----|-----|-----|----|------|----|----|-----|----|
| 06210-205  | K  | 钢制  | M5  | 25 | 10   | 17 | 9  | 7   | 9  |
| 06210-206  | K  | 钢制  | M6  | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 |
| 06210-2061 | K  | 钢制  | M6  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 12 |
| 06210-208  | K  | 钢制  | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10  | 12 |
| 06210-2081 | K  | 钢制  | M8  | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 17 |
| 06210-210  | K  | 钢制  | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12  | 17 |
| 06210-2101 | K  | 钢制  | M10 | 63 | 19   | 37 | 18 | 12  | 17 |
| 06210-212  | K  | 钢制  | M12 | 63 | 19   | 37 | 18 | 12  | 17 |
| 06210-216  | K  | 钢制  | M16 | 63 | 23   | 40 | 21 | 15  | 23 |
| 06210-305  | K  | 不锈钢 | M5  | 25 | 10   | 17 | 9  | 7   | 9  |
| 06210-306  | K  | 不锈钢 | M6  | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 |

## 商品概述

| 订货号        | 类型 | 材料  | D   | D1 | D2   | H  | H2 | H3 | T  |
|------------|----|-----|-----|----|------|----|----|----|----|
| 06210-3061 | K  | 不锈钢 | M6  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |
| 06210-308  | K  | 不锈钢 | M8  | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |
| 06210-3081 | K  | 不锈钢 | M8  | 50 | 19   | 32 | 17 | 12 | 17 |
| 06210-310  | K  | 不锈钢 | M10 | 50 | 19   | 32 | 17 | 12 | 17 |
| 06210-3101 | K  | 不锈钢 | M10 | 63 | 19   | 37 | 18 | 12 | 17 |
| 06210-312  | K  | 不锈钢 | M12 | 63 | 19   | 37 | 18 | 12 | 17 |
| 06210-316  | K  | 不锈钢 | M16 | 63 | 23   | 40 | 21 | 15 | 23 |