

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
热塑性塑料，黑灰色。
螺栓，钢制 5.8，或者 不锈钢 1.4305。

规格：
钢制、经蓝色钝化处理或
亮色不锈钢。

图纸



商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-04X10	钢制	黑灰色 RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-041X10	钢制	橙色 RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06242-042X10	钢制	绿色 RAL 6032	M4	21	12	19	21	10	10
06242-043X10	钢制	蓝色 RAL 5017	M4	21	12	19	21	10	10
06242-045X10	钢制	灰色 RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06242-046X10	钢制	红色 RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06242-047X10	钢制	黄色 RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-05X10	钢制	黑灰色 RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-051X10	钢制	橙色 RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06242-052X10	钢制	绿色 RAL 6032	M5	21	12	19	21	10	10
06242-053X10	钢制	蓝色 RAL 5017	M5	21	12	19	21	10	10

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-055X10	钢制	灰色 RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06242-056X10	钢制	红色 RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06242-057X10	钢制	黄色 RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-06X15	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-061X15	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
06242-062X15	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	14	23	25	12	15
06242-063X15	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	14	23	25	12	15
06242-065X15	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
06242-066X15	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
06242-067X15	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-08X15	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
06242-081X15	钢制	橙色 RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
06242-082X15	钢制	绿色 RAL 6032	M8	33	18	31	33	15	15
06242-083X15	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	33	18	31	33	15	15
06242-085X15	钢制	灰色 RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
06242-086X15	钢制	红色 RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
06242-087X15	钢制	黄色 RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15
06242-004X10	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0041X10	不锈钢	橙色 RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0042X10	不锈钢	绿色 RAL 6032	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0043X10	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0045X10	不锈钢	灰色 RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0046X10	不锈钢	红色 RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0047X10	不锈钢	黄色 RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-005X10	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0051X10	不锈钢	橙色 RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0052X10	不锈钢	绿色 RAL 6032	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0053X10	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0055X10	不锈钢	灰色 RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0056X10	不锈钢	红色 RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0057X10	不锈钢	黄色 RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-006X15	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0061X15	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0062X15	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0063X15	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0065X15	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0066X15	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0067X15	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-008X15	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0081X15	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0082X15	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0083X15	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0085X15	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0086X15	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0087X15	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15