

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
黑色热塑性塑料，钢制衬套。

规格：
镀锌衬套，蓝色钝化处理。

根据要求：
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。

图纸



商品概述

| 订货号 | 类型 | 颜色 盖子 | D | D1 | D8 | H | H3 | T |
|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|----|----|
| 06220-204 | K | 黑色 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-2045 | K | 灰色 RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-2046 | K | 红色 RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-2047 | K | 黄色 RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-205 | K | 黑色 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-2055 | K | 灰色 RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-2056 | K | 红色 RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-2057 | K | 黄色 RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-2061 | K | 黑色 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-20615 | K | 灰色 RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-20616 | K | 红色 RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-20617 | K | 黄色 RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| 06220-2051 | K | 黑色 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-20515 | K | 灰色 RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-20516 | K | 红色 RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-20517 | K | 黄色 RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-206 | K | 黑色 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-2065 | K | 灰色 RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-2066 | K | 红色 RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-2067 | K | 黄色 RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-208 | K | 黑色 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-2085 | K | 灰色 RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-2086 | K | 红色 RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-2087 | K | 黄色 RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-2101 | K | 黑色 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |

商品概述

| 订货号 | 类型 | 颜色 盖子 | D | D1 | D8 | H | H3 | T |
|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|----|----|
| 06220-21015 | K | 灰色 RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-21016 | K | 红色 RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-21017 | K | 黄色 RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-2081 | K | 黑色 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-20815 | K | 灰色 RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-20816 | K | 红色 RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-20817 | K | 黄色 RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-210 | K | 黑色 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-2105 | K | 灰色 RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-2106 | K | 红色 RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-2107 | K | 黄色 RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-2121 | K | 黑色 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |
| 06220-21215 | K | 灰色 RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |
| 06220-21216 | K | 红色 RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |
| 06220-21217 | K | 黄色 RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |
| 06220-2102 | K | 黑色 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |
| 06220-21025 | K | 灰色 RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |
| 06220-21026 | K | 红色 RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |
| 06220-21027 | K | 黄色 RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |
| 06220-212 | K | 黑色 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06220-2125 | K | 灰色 RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06220-2126 | K | 红色 RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06220-2127 | K | 黄色 RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06220-216 | K | 黑色 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06220-2165 | K | 灰色 RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06220-2166 | K | 红色 RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06220-2167 | K | 黄色 RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |