


商品描述/产品说明




产品说明

材料：
热塑性塑料，黑灰色。
衬套，钢制 5.8。

规格：
钢制，经蓝色钝化处理。



图纸



商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L1	T
06268-2106	H	黑灰色 RAL 7021	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
06268-21061	H	橙色 RAL 2004	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L1	T
06268-21062	H	绿色 RAL 6032	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
06268-21063	H	蓝色 RAL 5017	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
06268-21065	H	灰色 RAL 7035	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
06268-21066	H	红色 RAL 3020	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
06268-21067	H	黄色 RAL 1021	6H8	40	16,5	10	31	13	16	15	10
06268-2206	H	黑灰色 RAL 7021	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
06268-22061	H	橙色 RAL 2004	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
06268-22062	H	绿色 RAL 6032	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
06268-22063	H	蓝色 RAL 5017	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
06268-22065	H	灰色 RAL 7035	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
06268-22066	H	红色 RAL 3020	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
06268-22067	H	黄色 RAL 1021	6H8	50	18	10	36	15	16	18,5	10
06268-2308	H	黑灰色 RAL 7021	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
06268-23081	H	橙色 RAL 2004	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
06268-23082	H	绿色 RAL 6032	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
06268-23083	H	蓝色 RAL 5017	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
06268-23085	H	灰色 RAL 7035	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
06268-23086	H	红色 RAL 3020	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14
06268-23087	H	黄色 RAL 1021	8H8	63	22	10	41	17	16	25	14