

# 商品描述/产品说明





### 产品说明

材料:

钢板制壳体和轮毂,标准实心橡胶轮胎车轮,钢管轮毂。


规格


压制壳体和轮毂。带双球轴承(转动环中)和球保护装置的转向轮壳 体。带滚子轴承的车轮。

提示:

用螺栓固定的轮轴。

图纸





## 商品概述

订货号	名称	类型 1	滚轮轴承	Α	В	B1	B2	ВЗ	D	D1	L	L1	Н	R	承载负荷
															kg
95016-080251	脚轮	无锁定系统	滚子轴承	-	25	-	60	85	80	9	100	80	102	-	50
95016-100301	脚轮	无锁定系统	滚子轴承	-	30	-	60	85	100	9	100	80	125	-	70
95016-125381	脚轮	无锁定系统	滚子轴承	-	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	-	100
95016-160401	脚轮	无锁定系统	滚子轴承	-	40	75	80	110	160	11	140	105	195	-	135
95016-200501	脚轮	无锁定系统	滚子轴承	-	50	75	80	110	200	11	140	105	235	-	205
95016-08025	转向轮	无锁定系统	滚子轴承	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
95016-10030	转向轮	无锁定系统	滚子轴承	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
95016-12538	转向轮	无锁定系统	滚子轴承	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
95016-16040	转向轮	无锁定系统	滚子轴承	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135

## 95016 带实心橡胶轮胎钢板转向轮和脚轮,标准型



## 商品概述

订货号	名称	类型 1	滚轮轴承	Α	В	B1	B2	В3	D	D1	L	L1	Н	R	承载负荷
															kg
95016-20050	转向轮	无锁定系统	滚子轴承	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205
95016-080252	转向轮	带"stop-fix"锁定系统	滚子轴承	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
95016-100302	转向轮	带"stop-fix"锁定系统	滚子轴承	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
95016-125382	转向轮	带"stop-fix"锁定系统	滚子轴承	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
95016-160402	转向轮	带"stop-fix"锁定系统	滚子轴承	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
95016-200502	转向轮	带"stop-fix"锁定系统	滚子轴承	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205