

## 商品描述/产品说明

INCH  
Parts

盖子设计的示例




## 产品说明

材料：  
热塑性塑料，黑色。

根据要求：  
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。

图纸提示：  
G 型：无衬套

## 图纸



## 商品概述

| 订货号        | 类型 | 颜色<br>盖子    | D     | D1 | D8 | H  | H3 | T  |
|------------|----|-------------|-------|----|----|----|----|----|
| 06220-3CL  | G  | 黑色          | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06220-3CL5 | G  | 灰色 RAL 7035 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06220-3CL6 | G  | 红色 RAL 3020 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06220-3CL7 | G  | 黄色 RAL 1021 | 0,188 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06220-3CM  | G  | 黑色          | 0,25  | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-3CM5 | G  | 灰色 RAL 7035 | 0,25  | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-3CM6 | G  | 红色 RAL 3020 | 0,25  | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-3CM7 | G  | 黄色 RAL 1021 | 0,25  | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06220-3CN  | G  | 黑色          | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-3CN5 | G  | 灰色 RAL 7035 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-3CN6 | G  | 红色 RAL 3020 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-3CN7 | G  | 黄色 RAL 1021 | 0,312 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06220-3CO  | G  | 黑色          | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-3CO5 | G  | 灰色 RAL 7035 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-3CO6 | G  | 红色 RAL 3020 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-3CO7 | G  | 黄色 RAL 1021 | 0,375 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06220-3CP  | G  | 黑色          | 0,5   | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06220-3CP5 | G  | 灰色 RAL 7035 | 0,5   | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |

商品概述

| 订货号        | 类型 | 颜色<br>盖子    | D   | D1 | D8 | H  | H3 | T  |
|------------|----|-------------|-----|----|----|----|----|----|
| 06220-3CP6 | G  | 红色 RAL 3020 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06220-3CP7 | G  | 黄色 RAL 1021 | 0,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |