

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
不锈钢 1.4404。


规格：  
经抛光处理。

提示：  
细杆螺栓最好用一个固定元件固定，以防止意外丢失。符合欧盟标准 2006/42/EG。可选择购买防护垫圈，螺栓在拧入之前将与该部件永久连接。为此通过螺纹件拧上垫片，之后垫片可以在细杆上自由移动。螺栓杆因弹簧切口效应而不会损坏。手动操作时不会自动重新旋出。但垫片可以凭借一定的灵敏度再次从螺栓上无损坏的移除。  
六角螺栓经过表面抛光处理和形状优化，以用于卫生领域。螺栓头的端面呈半球形，锥形连接面具有相应的斜度。不会出现恼人的压痕或凹陷，螺栓头具有一个亮色表面，其粗糙高度远低于  $Ra\ 0.8\ \mu m$ 。几乎不会粘附污物和产品残留物，便于清洁。

根据要求：  
英制螺纹，螺纹长度，杆长度

附件：  
止动垫片 07170-03。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号            | 主体材料   | D   | D1   | D2  | B    | H    | K    | L  | SW |
|----------------|--------|-----|------|-----|------|------|------|----|----|
| 07170-02-04X8  | 不锈钢 A4 | M4  | 9,2  | 3,1 | 5    | 3    | 4    | 8  | 7  |
| 07170-02-04X10 | 不锈钢 A4 | M4  | 9,2  | 3,1 | 5    | 3    | 4    | 10 | 7  |
| 07170-02-04X12 | 不锈钢 A4 | M4  | 9,2  | 3,1 | 5    | 3    | 4    | 12 | 7  |
| 07170-02-04X16 | 不锈钢 A4 | M4  | 9,2  | 3,1 | 5    | 3    | 4    | 16 | 7  |
| 07170-02-04X20 | 不锈钢 A4 | M4  | 9,2  | 3,1 | 14   | 3    | 4    | 20 | 7  |
| 07170-02-04X25 | 不锈钢 A4 | M4  | 9,2  | 3,1 | 14   | 3    | 4    | 25 | 7  |
| 07170-02-04X30 | 不锈钢 A4 | M4  | 9,2  | 3,1 | 14   | 3    | 4    | 30 | 7  |
| 07170-02-04X35 | 不锈钢 A4 | M4  | 9,2  | 3,1 | 14   | 3    | 4    | 35 | 7  |
| 07170-02-04X40 | 不锈钢 A4 | M4  | 9,2  | 3,1 | 14   | 3    | 4    | 40 | 7  |
| 07170-02-05X10 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 6    | 3,7  | 4,7  | 10 | 8  |
| 07170-02-05X12 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 6    | 3,7  | 4,7  | 12 | 8  |
| 07170-02-05X16 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 6    | 3,7  | 4,7  | 16 | 8  |
| 07170-02-05X20 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 6    | 3,7  | 4,7  | 20 | 8  |
| 07170-02-05X25 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 16   | 3,7  | 4,7  | 25 | 8  |
| 07170-02-05X30 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 16   | 3,7  | 4,7  | 30 | 8  |
| 07170-02-05X35 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 16   | 3,7  | 4,7  | 35 | 8  |
| 07170-02-05X40 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 16   | 3,7  | 4,7  | 40 | 8  |
| 07170-02-05X45 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 16   | 3,7  | 4,7  | 45 | 8  |
| 07170-02-05X50 | 不锈钢 A4 | M5  | 10,5 | 3,7 | 16   | 3,7  | 4,7  | 50 | 8  |
| 07170-02-06X12 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 7    | 4    | 5    | 12 | 10 |
| 07170-02-06X16 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 7    | 4    | 5    | 16 | 10 |
| 07170-02-06X20 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 7    | 4    | 5    | 20 | 10 |
| 07170-02-06X25 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 18   | 4    | 5    | 25 | 10 |
| 07170-02-06X30 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 18   | 4    | 5    | 30 | 10 |
| 07170-02-06X35 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 18   | 4    | 5    | 35 | 10 |
| 07170-02-06X40 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 18   | 4    | 5    | 40 | 10 |
| 07170-02-06X45 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 18   | 4    | 5    | 45 | 10 |
| 07170-02-06X50 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 18   | 4    | 5    | 50 | 10 |
| 07170-02-06X60 | 不锈钢 A4 | M6  | 13   | 4,2 | 18   | 4    | 5    | 60 | 10 |
| 07170-02-08X16 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 9,5  | 5,5  | 6,5  | 16 | 13 |
| 07170-02-08X20 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 9,5  | 5,5  | 6,5  | 20 | 13 |
| 07170-02-08X25 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 9,5  | 5,5  | 6,5  | 25 | 13 |
| 07170-02-08X30 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 22   | 5,5  | 6,5  | 30 | 13 |
| 07170-02-08X35 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 22   | 5,5  | 6,5  | 35 | 13 |
| 07170-02-08X40 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 22   | 5,5  | 6,5  | 40 | 13 |
| 07170-02-08X45 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 22   | 5,5  | 6,5  | 45 | 13 |
| 07170-02-08X50 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 22   | 5,5  | 6,5  | 50 | 13 |
| 07170-02-08X60 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 22   | 5,5  | 6,5  | 60 | 13 |
| 07170-02-08X70 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 22   | 5,5  | 6,5  | 70 | 13 |
| 07170-02-08X80 | 不锈钢 A4 | M8  | 16,8 | 6   | 22   | 5,5  | 6,5  | 80 | 13 |
| 07170-02-10X20 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12   | 7,3  | 8,3  | 20 | 16 |
| 07170-02-10X25 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12   | 7,3  | 8,3  | 25 | 16 |
| 07170-02-10X30 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12   | 7,3  | 8,3  | 30 | 16 |
| 07170-02-10X35 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12   | 7,3  | 8,3  | 35 | 16 |
| 07170-02-10X40 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26   | 7,3  | 8,3  | 40 | 16 |
| 07170-02-10X45 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26   | 7,3  | 8,3  | 45 | 16 |
| 07170-02-10X50 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26   | 7,3  | 8,3  | 50 | 16 |
| 07170-02-10X60 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26   | 7,3  | 8,3  | 60 | 16 |
| 07170-02-10X70 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26   | 7,3  | 8,3  | 70 | 16 |
| 07170-02-10X80 | 不锈钢 A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26   | 7,3  | 8,3  | 80 | 16 |
| 07170-02-12X25 | 不锈钢 A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6  | 10   | 25 | 18 |
| 07170-02-12X30 | 不锈钢 A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6  | 10   | 30 | 18 |
| 07170-02-12X35 | 不锈钢 A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6  | 10   | 35 | 18 |
| 07170-02-12X40 | 不锈钢 A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6  | 10   | 40 | 18 |
| 07170-02-12X45 | 不锈钢 A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30   | 8,6  | 10   | 45 | 18 |
| 07170-02-12X50 | 不锈钢 A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30   | 8,6  | 10   | 50 | 18 |
| 07170-02-12X60 | 不锈钢 A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30   | 8,6  | 10   | 60 | 18 |
| 07170-02-12X70 | 不锈钢 A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30   | 8,6  | 10   | 70 | 18 |
| 07170-02-12X80 | 不锈钢 A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30   | 8,6  | 10   | 80 | 18 |
| 07170-02-16X30 | 不锈钢 A4 | M16 | 29,7 | 13  | 19   | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 |
| 07170-02-16X35 | 不锈钢 A4 | M16 | 29,7 | 13  | 19   | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 |
| 07170-02-16X40 | 不锈钢 A4 | M16 | 29,7 | 13  | 19   | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 |
| 07170-02-16X45 | 不锈钢 A4 | M16 | 29,7 | 13  | 19   | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 |
| 07170-02-16X50 | 不锈钢 A4 | M16 | 29,7 | 13  | 19   | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 |
| 07170-02-16X60 | 不锈钢 A4 | M16 | 29,7 | 13  | 38   | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 |

## 商品概述

| 订货号            | 主体材料   | D   | D1   | D2 | B  | H    | K    | L  | SW |
|----------------|--------|-----|------|----|----|------|------|----|----|
| 07170-02-16X70 | 不锈钢 A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 70 | 24 |
| 07170-02-16X80 | 不锈钢 A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 80 | 24 |
| 07170-03-04    | 不锈钢 A4 | M4  | 8    | -  | -  | -    | -    | -  | -  |
| 07170-03-05    | 不锈钢 A4 | M5  | 10   | -  | -  | -    | -    | -  | -  |
| 07170-03-06    | 不锈钢 A4 | M6  | 12   | -  | -  | -    | -    | -  | -  |
| 07170-03-08    | 不锈钢 A4 | M8  | 16   | -  | -  | -    | -    | -  | -  |
| 07170-03-10    | 不锈钢 A4 | M10 | 20   | -  | -  | -    | -    | -  | -  |
| 07170-03-12    | 不锈钢 A4 | M12 | 24   | -  | -  | -    | -    | -  | -  |
| 07170-03-16    | 不锈钢 A4 | M16 | 32   | -  | -  | -    | -    | -  | -  |