


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
热塑性塑料，黑灰色。
衬套或螺栓，不锈钢 1.4305。

规格：
不锈钢 亮色。


提示：
英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸提示：
D 型: 带螺纹轴套 无盖子
K 型: 带螺纹轴套 带盖子
L 型: 带外螺纹

商品描述/产品说明



图纸



商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	尺寸	D	D1	D2	H	H1	T	L
06267-11A1	D	-	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-11A2	D	-	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-11A3	D	-	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-
06267-12A3	D	-	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-
06267-12A4	D	-	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-13A4	D	-	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-13A5	D	-	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-21A1	K	黑灰色 RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A15	K	灰色 RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A16	K	红色 RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A17	K	黄色 RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A2	K	黑灰色 RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A25	K	灰色 RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A26	K	红色 RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A27	K	黄色 RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A3	K	黑灰色 RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-
06267-21A35	K	灰色 RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-
06267-21A36	K	红色 RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-
06267-21A37	K	黄色 RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-
06267-22A3	K	黑灰色 RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-
06267-22A35	K	灰色 RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-
06267-22A36	K	红色 RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	尺寸	D	D1	D2	H	H1	T	L
06267-22A37	K	黄色 RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-
06267-22A4	K	黑灰色 RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-22A45	K	灰色 RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-22A46	K	红色 RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-22A47	K	黄色 RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-23A4	K	黑灰色 RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-23A45	K	灰色 RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-23A46	K	红色 RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-23A47	K	黄色 RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-23A5	K	黑灰色 RAL 7021	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-23A55	K	灰色 RAL 7035	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-23A56	K	红色 RAL 3020	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-23A57	K	黄色 RAL 1021	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-51A1X10	L	黑灰色 RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	-	10
06267-51A15X10	L	灰色 RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	-	10
06267-51A16X10	L	红色 RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	-	10
06267-51A17X10	L	黄色 RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	-	10
06267-51A1X20	L	黑灰色 RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A15X20	L	灰色 RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A16X20	L	红色 RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A17X20	L	黄色 RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A2X20	L	黑灰色 RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A25X20	L	灰色 RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A26X20	L	红色 RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A27X20	L	黄色 RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A2X30	L	黑灰色 RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	30
06267-51A25X30	L	灰色 RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	30
06267-51A26X30	L	红色 RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	30
06267-51A27X30	L	黄色 RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	30
06267-51A3X20	L	黑灰色 RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A35X20	L	灰色 RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A36X20	L	红色 RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A37X20	L	黄色 RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A3X40	L	黑灰色 RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	40
06267-51A35X40	L	灰色 RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	40
06267-51A36X40	L	红色 RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	40
06267-51A37X40	L	黄色 RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	40
06267-52A3X20	L	黑灰色 RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	-	20
06267-52A35X20	L	灰色 RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	-	20
06267-52A36X20	L	红色 RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	-	20
06267-52A37X20	L	黄色 RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	-	20
06267-52A3X40	L	黑灰色 RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	-	40
06267-52A35X40	L	灰色 RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	-	40
06267-52A36X40	L	红色 RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	-	40
06267-52A37X40	L	黄色 RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	-	40
06267-52A4X20	L	黑灰色 RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	-	20
06267-52A45X20	L	灰色 RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	-	20
06267-52A46X20	L	红色 RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	-	20
06267-52A47X20	L	黄色 RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	-	20
06267-52A4X40	L	黑灰色 RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	-	40
06267-52A45X40	L	灰色 RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	-	40
06267-52A46X40	L	红色 RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	-	40
06267-52A47X40	L	黄色 RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	-	40
06267-53A4X20	L	黑灰色 RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	-	20
06267-53A45X20	L	灰色 RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	-	20
06267-53A46X20	L	红色 RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	-	20
06267-53A47X20	L	黄色 RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	-	20
06267-53A4X40	L	黑灰色 RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	-	40
06267-53A45X40	L	灰色 RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	-	40
06267-53A46X40	L	红色 RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	-	40
06267-53A47X40	L	黄色 RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	-	40

商品概述
