

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
黑色热塑性塑料，不锈钢 1.4305 材质的衬套。

规格：
衬套，亮色。

根据要求：
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。

图纸



商品概述

订货号	颜色 盖子	类型	D	D1	D8	H	H3	T
06212-204	黑色 RAL 7021	K	M4	25	12	16	8	10
06212-2045	灰色 RAL 7035	K	M4	25	12	16	8	10
06212-2046	红色 RAL 3020	K	M4	25	12	16	8	10
06212-2047	黄色 RAL 1021	K	M4	25	12	16	8	10
06212-205	黑灰色 RAL 7021	K	M5	25	12	16	8	10
06212-2055	灰色 RAL 7035	K	M5	25	12	16	8	10
06212-2056	红色 RAL 3020	K	M5	25	12	16	8	10
06212-2057	黄色 RAL 1021	K	M5	25	12	16	8	10
06212-2061	黑色 RAL 7021	K	M6	25	12	16	8	10
06212-20615	灰色 RAL 7035	K	M6	25	12	16	8	10
06212-20616	红色 RAL 3020	K	M6	25	12	16	8	10
06212-20617	黄色 RAL 1021	K	M6	25	12	16	8	10
06212-2051	黑色 RAL 7021	K	M5	32	14	20	10	10
06212-20515	灰色 RAL 7035	K	M5	32	14	20	10	10
06212-20516	红色 RAL 3020	K	M5	32	14	20	10	10
06212-20517	黄色 RAL 1021	K	M5	32	14	20	10	10
06212-206	黑灰色 RAL 7021	K	M6	32	14	20	10	10
06212-2065	灰色 RAL 7035	K	M6	32	14	20	10	10
06212-2066	红色 RAL 3020	K	M6	32	14	20	10	10
06212-2067	黄色 RAL 1021	K	M6	32	14	20	10	10
06212-208	黑灰色 RAL 7021	K	M8	40	18	25	13	14

商品概述

订货号	颜色 盖子	类型	D	D1	D8	H	H3	T
06212-2085	灰色 RAL 7035	K	M8	40	18	25	13	14
06212-2086	红色 RAL 3020	K	M8	40	18	25	13	14
06212-2087	黄色 RAL 1021	K	M8	40	18	25	13	14
06212-2101	黑色 RAL 7021	K	M10	40	18	25	13	14
06212-21015	灰色 RAL 7035	K	M10	40	18	25	13	14
06212-21016	红色 RAL 3020	K	M10	40	18	25	13	14
06212-21017	黄色 RAL 1021	K	M10	40	18	25	13	14
06212-2081	黑灰色 RAL 7021	K	M8	50	22	32	17	14
06212-20815	灰色 RAL 7035	K	M8	50	22	32	17	14
06212-20816	红色 RAL 3020	K	M8	50	22	32	17	14
06212-20817	黄色 RAL 1021	K	M8	50	22	32	17	14
06212-210	黑灰色 RAL 7021	K	M10	50	22	32	17	14
06212-2105	灰色 RAL 7035	K	M10	50	22	32	17	14
06212-2106	红色 RAL 3020	K	M10	50	22	32	17	14
06212-2107	黄色 RAL 1021	K	M10	50	22	32	17	14
06212-2121	黑色 RAL 7021	K	M12	50	22	32	17	18
06212-21215	灰色 RAL 7035	K	M12	50	22	32	17	18
06212-21216	红色 RAL 3020	K	M12	50	22	32	17	18
06212-21217	黄色 RAL 1021	K	M12	50	22	32	17	18
06212-2102	黑色 RAL 7021	K	M10	63	26	40	21	14
06212-21025	灰色 RAL 7035	K	M10	63	26	40	21	14
06212-21026	红色 RAL 3020	K	M10	63	26	40	21	14
06212-21027	黄色 RAL 1021	K	M10	63	26	40	21	14
06212-212	黑灰色 RAL 7021	K	M12	63	26	40	21	18
06212-2125	灰色 RAL 7035	K	M12	63	26	40	21	18
06212-2126	红色 RAL 3020	K	M12	63	26	40	21	18
06212-2127	黄色 RAL 1021	K	M12	63	26	40	21	18
06212-216	黑灰色 RAL 7021	K	M16	63	26	40	21	18
06212-2165	灰色 RAL 7035	K	M16	63	26	40	21	18
06212-2166	红色 RAL 3020	K	M16	63	26	40	21	18
06212-2167	黄色 RAL 1021	K	M16	63	26	40	21	18