

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
黑色热塑性塑料，不锈钢 1.4305 材质的螺栓。

规格：
螺栓，亮色。

根据要求：
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。

图纸



商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06212-405X10	L	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	10
06212-4055X10	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	10
06212-4056X10	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	10
06212-4057X10	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	10
06212-405X15	L	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	15
06212-4055X15	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	15
06212-4056X15	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	15
06212-4057X15	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	15
06212-405X20	L	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	20
06212-4055X20	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	20

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06212-4056X20	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	20
06212-4057X20	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	20
06212-405X25	L	黑色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	25
06212-4055X25	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	25
06212-4056X25	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	25
06212-4057X25	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	25
06212-405X30	L	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	30
06212-4055X30	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	30
06212-4056X30	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	30
06212-4057X30	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	30
06212-405X40	L	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	40
06212-4055X40	L	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	40
06212-4056X40	L	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	40
06212-4057X40	L	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	40
06212-4061X10	L	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	10
06212-40615X10	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	10
06212-40616X10	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	10
06212-40617X10	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	10
06212-4061X15	L	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	15
06212-40615X15	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	15
06212-40616X15	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	15
06212-40617X15	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	15
06212-4061X20	L	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	20
06212-40615X20	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	20
06212-40616X20	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	20
06212-40617X20	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	20
06212-4061X25	L	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	25
06212-40615X25	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	25
06212-40616X25	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	25
06212-40617X25	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	25
06212-4061X30	L	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	30
06212-40615X30	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	30
06212-40616X30	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	30
06212-40617X30	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	30
06212-4061X40	L	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	40
06212-40615X40	L	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	40
06212-40616X40	L	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	40
06212-40617X40	L	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	40
06212-406X10	L	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	10
06212-4065X10	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	10
06212-4066X10	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	10
06212-4067X10	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	10
06212-406X15	L	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	15
06212-4065X15	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	15
06212-4066X15	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	15
06212-4067X15	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	15
06212-406X20	L	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	20
06212-4065X20	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	20
06212-4066X20	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	20
06212-4067X20	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	20
06212-406X25	L	黑色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	25
06212-4065X25	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	25
06212-4066X25	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	25
06212-4067X25	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	25
06212-406X30	L	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	30
06212-4065X30	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	30
06212-4066X30	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	30
06212-4067X30	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	30
06212-406X40	L	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	40
06212-4065X40	L	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	40
06212-4066X40	L	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	40
06212-4067X40	L	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	40
06212-4081X15	L	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	15
06212-40815X15	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	15
06212-40816X15	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	15

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06212-40817X15	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	15
06212-4081X20	L	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	20
06212-40815X20	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	20
06212-40816X20	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	20
06212-40817X20	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	20
06212-4081X25	L	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	25
06212-40815X25	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	25
06212-40816X25	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	25
06212-40817X25	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	25
06212-4081X30	L	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	30
06212-40815X30	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	30
06212-40816X30	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	30
06212-40817X30	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	30
06212-4081X40	L	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	40
06212-40815X40	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	40
06212-40816X40	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	40
06212-40817X40	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	40
06212-4081X45	L	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	45
06212-40815X45	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	45
06212-40816X45	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	45
06212-40817X45	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	45
06212-4081X50	L	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	50
06212-40815X50	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	50
06212-40816X50	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	50
06212-40817X50	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	50
06212-4081X60	L	黑色 RAL 7021	M8	32	14	20	10	60
06212-40815X60	L	灰色 RAL 7035	M8	32	14	20	10	60
06212-40816X60	L	红色 RAL 3020	M8	32	14	20	10	60
06212-40817X60	L	黄色 RAL 1021	M8	32	14	20	10	60
06212-408X15	L	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	15
06212-4085X15	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	15
06212-4086X15	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	15
06212-4087X15	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	15
06212-408X20	L	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	20
06212-4085X20	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	20
06212-4086X20	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	20
06212-4087X20	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	20
06212-408X25	L	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	25
06212-4085X25	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	25
06212-4086X25	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	25
06212-4087X25	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	25
06212-408X30	L	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	30
06212-4085X30	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	30
06212-4086X30	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	30
06212-4087X30	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	30
06212-408X40	L	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	40
06212-4085X40	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	40
06212-4086X40	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	40
06212-4087X40	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	40
06212-408X45	L	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	45
06212-4085X45	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	45
06212-4086X45	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	45
06212-4087X45	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	45
06212-408X50	L	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	50
06212-4085X50	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	50
06212-4086X50	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	50
06212-4087X50	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	50
06212-408X60	L	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	60
06212-4085X60	L	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	60
06212-4086X60	L	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	60
06212-4087X60	L	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	60
06212-4101X20	L	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	20
06212-41015X20	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	20
06212-41016X20	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	20
06212-41017X20	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	20

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06212-4101X25	L	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	25
06212-41015X25	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	25
06212-41016X25	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	25
06212-41017X25	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	25
06212-4101X30	L	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	30
06212-41015X30	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	30
06212-41016X30	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	30
06212-41017X30	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	30
06212-4101X40	L	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	40
06212-41015X40	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	40
06212-41016X40	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	40
06212-41017X40	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	40
06212-4101X50	L	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	50
06212-41015X50	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	50
06212-41016X50	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	50
06212-41017X50	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	50
06212-4101X60	L	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	60
06212-41015X60	L	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	60
06212-41016X60	L	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	60
06212-41017X60	L	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	60
06212-410X20	L	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	20
06212-4105X20	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	20
06212-4106X20	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	20
06212-4107X20	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	20
06212-410X25	L	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	25
06212-4105X25	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	25
06212-4106X25	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	25
06212-4107X25	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	25
06212-410X30	L	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	30
06212-4105X30	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	30
06212-4106X30	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	30
06212-4107X30	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	30
06212-410X40	L	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	40
06212-4105X40	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	40
06212-4106X40	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	40
06212-4107X40	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	40
06212-410X50	L	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	50
06212-4105X50	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	50
06212-4106X50	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	50
06212-4107X50	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	50
06212-410X60	L	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	60
06212-4105X60	L	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	60
06212-4106X60	L	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	60
06212-4107X60	L	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	60
06212-4121X30	L	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	30
06212-41215X30	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	30
06212-41216X30	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	30
06212-41217X30	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	30
06212-4121X40	L	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	40
06212-41215X40	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	40
06212-41216X40	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	40
06212-41217X40	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	40
06212-4121X50	L	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	50
06212-41215X50	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	50
06212-41216X50	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	50
06212-41217X50	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	50
06212-4121X60	L	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	60
06212-41215X60	L	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	60
06212-41216X60	L	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	60
06212-41217X60	L	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	60
06212-4102X20	L	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	20
06212-41025X20	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	20
06212-41026X20	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	20
06212-41027X20	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	20
06212-4102X25	L	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	25

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L
06212-41025X25	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	25
06212-41026X25	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	25
06212-41027X25	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	25
06212-4102X30	L	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	30
06212-41025X30	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	30
06212-41026X30	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	30
06212-41027X30	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	30
06212-4102X40	L	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	40
06212-41025X40	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	40
06212-41026X40	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	40
06212-41027X40	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	40
06212-4102X50	L	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	50
06212-41025X50	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	50
06212-41026X50	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	50
06212-41027X50	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	50
06212-4102X60	L	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	60
06212-41025X60	L	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	60
06212-41026X60	L	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	60
06212-41027X60	L	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	60
06212-412X30	L	黑灰色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	30
06212-4125X30	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	30
06212-4126X30	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	30
06212-4127X30	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	30
06212-412X40	L	黑灰色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	40
06212-4125X40	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	40
06212-4126X40	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	40
06212-4127X40	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	40
06212-412X50	L	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	50
06212-4125X50	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	50
06212-4126X50	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	50
06212-4127X50	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	50
06212-412X60	L	黑色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	60
06212-4125X60	L	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	60
06212-4126X60	L	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	60
06212-4127X60	L	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	60