

INCH  
Parts



盖子设计的示例



产品说明


材料：  
黑色热塑性塑料，不锈钢 1.4305 材质的衬套。

规格：  
衬套，亮色。

根据要求：  
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。

图纸提示：  
K 型：带螺纹轴套，带盖子

图纸



商品概述

| 订货号         | 颜色<br>盖子     | 类型 | D      | D1 | D8 | H  | H3 | T  |
|-------------|--------------|----|--------|----|----|----|----|----|
| 06212-2AE   | 黑色 RAL 7021  | K  | 8-32   | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2AE5  | 灰色 RAL 7035  | K  | 8-32   | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2AE6  | 红色 RAL 3020  | K  | 8-32   | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2AE7  | 黄色 RAL 1021  | K  | 8-32   | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2A1   | 黑灰色 RAL 7021 | K  | 10-32  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2A15  | 灰色 RAL 7035  | K  | 10-32  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2A16  | 红色 RAL 3020  | K  | 10-32  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2A17  | 黄色 RAL 1021  | K  | 10-32  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2A21  | 黑色 RAL 7021  | K  | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2A215 | 灰色 RAL 7035  | K  | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |

商品概述

| 订货号         | 颜色<br>盖子     | 类型 | D       | D1 | D8 | H  | H3 | T  |
|-------------|--------------|----|---------|----|----|----|----|----|
| 06212-2A216 | 红色 RAL 3020  | K  | 1/4-20  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2A217 | 黄色 RAL 1021  | K  | 1/4-20  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 |
| 06212-2A11  | 黑色 RAL 7021  | K  | 10-32   | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06212-2A115 | 灰色 RAL 7035  | K  | 10-32   | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06212-2A116 | 红色 RAL 3020  | K  | 10-32   | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06212-2A117 | 黄色 RAL 1021  | K  | 10-32   | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06212-2A2   | 黑灰色 RAL 7021 | K  | 1/4-20  | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06212-2A25  | 灰色 RAL 7035  | K  | 1/4-20  | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06212-2A26  | 红色 RAL 3020  | K  | 1/4-20  | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06212-2A27  | 黄色 RAL 1021  | K  | 1/4-20  | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 06212-2A3   | 黑灰色 RAL 7021 | K  | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06212-2A35  | 灰色 RAL 7035  | K  | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06212-2A36  | 红色 RAL 3020  | K  | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06212-2A37  | 黄色 RAL 1021  | K  | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06212-2A41  | 黑色 RAL 7021  | K  | 3/8-16  | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06212-2A415 | 灰色 RAL 7035  | K  | 3/8-16  | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06212-2A416 | 红色 RAL 3020  | K  | 3/8-16  | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06212-2A417 | 黄色 RAL 1021  | K  | 3/8-16  | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| 06212-2A31  | 黑色 RAL 7021  | K  | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06212-2A315 | 灰色 RAL 7035  | K  | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06212-2A316 | 红色 RAL 3020  | K  | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06212-2A317 | 黄色 RAL 1021  | K  | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06212-2A4   | 黑灰色 RAL 7021 | K  | 3/8-16  | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06212-2A45  | 灰色 RAL 7035  | K  | 3/8-16  | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06212-2A46  | 红色 RAL 3020  | K  | 3/8-16  | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06212-2A47  | 黄色 RAL 1021  | K  | 3/8-16  | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| 06212-2A51  | 黑色 RAL 7021  | K  | 1/2-13  | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |
| 06212-2A515 | 灰色 RAL 7035  | K  | 1/2-13  | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |
| 06212-2A516 | 红色 RAL 3020  | K  | 1/2-13  | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |
| 06212-2A517 | 黄色 RAL 1021  | K  | 1/2-13  | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |
| 06212-2A42  | 黑色 RAL 7021  | K  | 3/8-16  | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |
| 06212-2A425 | 灰色 RAL 7035  | K  | 3/8-16  | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |
| 06212-2A426 | 红色 RAL 3020  | K  | 3/8-16  | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |
| 06212-2A427 | 黄色 RAL 1021  | K  | 3/8-16  | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |
| 06212-2A5   | 黑灰色 RAL 7021 | K  | 1/2-13  | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06212-2A55  | 灰色 RAL 7035  | K  | 1/2-13  | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06212-2A56  | 红色 RAL 3020  | K  | 1/2-13  | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06212-2A57  | 黄色 RAL 1021  | K  | 1/2-13  | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06212-2A6   | 黑色 RAL 7021  | K  | 5/8-11  | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06212-2A65  | 灰色 RAL 7035  | K  | 5/8-11  | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06212-2A66  | 红色 RAL 3020  | K  | 5/8-11  | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
| 06212-2A67  | 黄色 RAL 1021  | K  | 5/8-11  | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |