


产品说明


材料：
热塑性塑料的星型旋钮，不锈钢 1.4305 材质的衬套。
弹性 TPU 材质的连接线。

规格：
衬套，亮色。

提示：
连接线能避免旋钮掉落遗失。
星型旋钮不能离安装位置过远，
保证安装、拆卸方便，防止旋钮遗失。

装配：
在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。





商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	T
06212-604	KS	黑色 RAL 7021	M4	25	12	16	8	22	10
06212-6045	KS	灰色 RAL 7035	M4	25	12	16	8	22	10
06212-6046	KS	红色 RAL 3020	M4	25	12	16	8	22	10
06212-6047	KS	黄色 RAL 1021	M4	25	12	16	8	22	10
06212-605	KS	黑灰色 RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	10
06212-6055	KS	灰色 RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10
06212-6056	KS	红色 RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10
06212-6057	KS	黄色 RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10
06212-6061	KS	黑色 RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	10
06212-60615	KS	灰色 RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10
06212-60616	KS	红色 RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10
06212-60617	KS	黄色 RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10
06212-6051	KS	黑色 RAL 7021	M5	32	14	20	10	26	10
06212-60515	KS	灰色 RAL 7035	M5	32	14	20	10	26	10
06212-60516	KS	红色 RAL 3020	M5	32	14	20	10	26	10
06212-60517	KS	黄色 RAL 1021	M5	32	14	20	10	26	10
06212-606	KS	黑灰色 RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	10
06212-6065	KS	灰色 RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10
06212-6066	KS	红色 RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10
06212-6067	KS	黄色 RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10
06212-608	KS	黑灰色 RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	14
06212-6085	KS	灰色 RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	14
06212-6086	KS	红色 RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	14
06212-6087	KS	黄色 RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	14
06212-6101	KS	黑色 RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	14
06212-61015	KS	灰色 RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	14
06212-61016	KS	红色 RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	14
06212-61017	KS	黄色 RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	14
06212-6081	KS	黑色 RAL 7021	M8	50	22	32	17	38	14
06212-60815	KS	灰色 RAL 7035	M8	50	22	32	17	38	14
06212-60816	KS	红色 RAL 3020	M8	50	22	32	17	38	14
06212-60817	KS	黄色 RAL 1021	M8	50	22	32	17	38	14
06212-610	KS	黑灰色 RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	14
06212-6105	KS	灰色 RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	14
06212-6106	KS	红色 RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	14

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	H5 Max.	T
06212-6107	KS	黄色 RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	14
06212-6121	KS	黑色 RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	18
06212-61215	KS	灰色 RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	18
06212-61216	KS	红色 RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	18
06212-61217	KS	黄色 RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	18
06212-6102	KS	黑色 RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	14
06212-61025	KS	灰色 RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	14
06212-61026	KS	红色 RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	14
06212-61027	KS	黄色 RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	14
06212-612	KS	黑灰色 RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	18
06212-6125	KS	灰色 RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	18
06212-6126	KS	红色 RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	18
06212-6127	KS	黄色 RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	18
06212-616	KS	黑色 RAL 7021	M16	63	26	40	21	46	18
06212-6165	KS	灰色 RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	18
06212-6166	KS	红色 RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	18
06212-6167	KS	黄色 RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	18