

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

黑色热塑性塑料，不锈钢 1.4305 材质的衬套和螺栓。

规格：

衬套和螺栓，亮色。

根据要求：

其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。


图纸提示：

D 型：带螺纹轴套，无盖子

K 型：带螺纹轴套，带盖子

L 型：带外螺纹

图纸



商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L	T
06212-5AE	D	-	8-32	25	12	16	8	-	10
06212-5A1	D	-	10-32	25	12	16	8	-	10
06212-5A21	D	-	1/4-20	25	12	15	8	-	10
06212-5A11	D	-	10-32	32	14	20	10	-	10
06212-5A2	D	-	1/4-20	32	14	20	10	-	10
06212-5A41	D	-	3/8-16	40	18	25	13	-	14
06212-5A3	D	-	5/16-18	40	18	25	13	-	14
06212-5A31	D	-	5/16-18	50	22	32	17	-	14
06212-5A4	D	-	3/8-16	50	22	32	17	-	14
06212-5A51	D	-	1/2-13	50	22	32	17	-	18
06212-5A42	D	-	3/8-16	63	26	40	21	-	14
06212-5A5	D	-	1/2-13	63	26	40	21	-	18
06212-5A6	D	-	5/8-11	63	26	40	21	-	18
06212-2AE	K	黑色 RAL 7021	8-32	25	12	16	8	-	10
06212-2AE5	K	灰色 RAL 7035	8-32	25	12	16	8	-	10

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L	T
06212-2AE6	K	红色 RAL 3020	8-32	25	12	16	8	-	10
06212-2AE7	K	黄色 RAL 1021	8-32	25	12	16	8	-	10
06212-2A1	K	黑灰色 RAL 7021	10-32	25	12	16	8	-	10
06212-2A15	K	灰色 RAL 7035	10-32	25	12	16	8	-	10
06212-2A16	K	红色 RAL 3020	10-32	25	12	16	8	-	10
06212-2A17	K	黄色 RAL 1021	10-32	25	12	16	8	-	10
06212-2A21	K	黑色 RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	-	10
06212-2A215	K	灰色 RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	-	10
06212-2A216	K	红色 RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	-	10
06212-2A217	K	黄色 RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	-	10
06212-2A11	K	黑色 RAL 7021	10-32	32	14	20	10	-	10
06212-2A115	K	灰色 RAL 7035	10-32	32	14	20	10	-	10
06212-2A116	K	红色 RAL 3020	10-32	32	14	20	10	-	10
06212-2A117	K	黄色 RAL 1021	10-32	32	14	20	10	-	10
06212-2A2	K	黑灰色 RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	-	10
06212-2A25	K	灰色 RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	-	10
06212-2A26	K	红色 RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	-	10
06212-2A27	K	黄色 RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	-	10
06212-2A3	K	黑灰色 RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	-	14
06212-2A35	K	灰色 RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	-	14
06212-2A36	K	红色 RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	-	14
06212-2A37	K	黄色 RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	-	14
06212-2A41	K	黑色 RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	-	14
06212-2A415	K	灰色 RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	-	14
06212-2A416	K	红色 RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	-	14
06212-2A417	K	黄色 RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	-	14
06212-2A31	K	黑色 RAL 7021	5/16-18	50	22	32	17	-	14
06212-2A315	K	灰色 RAL 7035	5/16-18	50	22	32	17	-	14
06212-2A316	K	红色 RAL 3020	5/16-18	50	22	32	17	-	14
06212-2A317	K	黄色 RAL 1021	5/16-18	50	22	32	17	-	14
06212-2A4	K	黑灰色 RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	-	14
06212-2A45	K	灰色 RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	-	14
06212-2A46	K	红色 RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	-	14
06212-2A47	K	黄色 RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	-	14
06212-2A51	K	黑色 RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	-	18
06212-2A515	K	灰色 RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	-	18
06212-2A516	K	红色 RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	-	18
06212-2A517	K	黄色 RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	-	18
06212-2A42	K	黑色 RAL 7021	3/8-16	63	26	40	21	-	14
06212-2A425	K	灰色 RAL 7035	3/8-16	63	26	40	21	-	14
06212-2A426	K	红色 RAL 3020	3/8-16	63	26	40	21	-	14
06212-2A427	K	黄色 RAL 1021	3/8-16	63	26	40	21	-	14
06212-2A5	K	黑灰色 RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	-	18
06212-2A55	K	灰色 RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	-	18
06212-2A56	K	红色 RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	-	18
06212-2A57	K	黄色 RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	-	18
06212-2A6	K	黑色 RAL 7021	5/8-11	63	26	40	21	-	18
06212-2A65	K	灰色 RAL 7035	5/8-11	63	26	40	21	-	18
06212-2A66	K	红色 RAL 3020	5/8-11	63	26	40	21	-	18
06212-2A67	K	黄色 RAL 1021	5/8-11	63	26	40	21	-	18
06212-4A1X10	L	黑灰色 RAL 7021	10-32	25	12	16	8	10	-
06212-4A15X10	L	灰色 RAL 7035	10-32	25	12	16	8	10	-
06212-4A16X10	L	红色 RAL 3020	10-32	25	12	16	8	10	-
06212-4A17X10	L	黄色 RAL 1021	10-32	25	12	16	8	10	-
06212-4A1X20	L	黑灰色 RAL 7021	10-32	25	12	16	8	20	-
06212-4A15X20	L	灰色 RAL 7035	10-32	25	12	16	8	20	-
06212-4A16X20	L	红色 RAL 3020	10-32	25	12	16	8	20	-
06212-4A17X20	L	黄色 RAL 1021	10-32	25	12	16	8	20	-
06212-4A21X20	L	黑色 RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	20	-
06212-4A215X20	L	灰色 RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	20	-
06212-4A216X20	L	红色 RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	20	-
06212-4A217X20	L	黄色 RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	20	-
06212-4A21X30	L	黑色 RAL 7021	1/4-20	25	12	16	8	30	-
06212-4A215X30	L	灰色 RAL 7035	1/4-20	25	12	16	8	30	-
06212-4A216X30	L	红色 RAL 3020	1/4-20	25	12	16	8	30	-

商品概述

订货号	类型	颜色 盖子	D	D1	D8	H	H3	L	T
06212-4A217X30	L	黄色 RAL 1021	1/4-20	25	12	16	8	30	-
06212-4A2X20	L	黑灰色 RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	20	-
06212-4A25X20	L	灰色 RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	20	-
06212-4A26X20	L	红色 RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	20	-
06212-4A27X20	L	黄色 RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	20	-
06212-4A2X30	L	黑灰色 RAL 7021	1/4-20	32	14	20	10	30	-
06212-4A25X30	L	灰色 RAL 7035	1/4-20	32	14	20	10	30	-
06212-4A26X30	L	红色 RAL 3020	1/4-20	32	14	20	10	30	-
06212-4A27X30	L	黄色 RAL 1021	1/4-20	32	14	20	10	30	-
06212-4A31X20	L	黑色 RAL 7021	5/16-18	32	14	20	10	20	-
06212-4A315X20	L	灰色 RAL 7035	5/16-18	32	14	20	10	20	-
06212-4A316X20	L	红色 RAL 3020	5/16-18	32	14	20	10	20	-
06212-4A317X20	L	黄色 RAL 1021	5/16-18	32	14	20	10	20	-
06212-4A31X40	L	黑色 RAL 7021	5/16-18	32	14	20	10	40	-
06212-4A315X40	L	灰色 RAL 7035	5/16-18	32	14	20	10	40	-
06212-4A316X40	L	红色 RAL 3020	5/16-18	32	14	20	10	40	-
06212-4A317X40	L	黄色 RAL 1021	5/16-18	32	14	20	10	40	-
06212-4A3X20	L	黑灰色 RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	20	-
06212-4A35X20	L	灰色 RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	20	-
06212-4A36X20	L	红色 RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	20	-
06212-4A37X20	L	黄色 RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	20	-
06212-4A3X40	L	黑灰色 RAL 7021	5/16-18	40	18	25	13	40	-
06212-4A35X40	L	灰色 RAL 7035	5/16-18	40	18	25	13	40	-
06212-4A36X40	L	红色 RAL 3020	5/16-18	40	18	25	13	40	-
06212-4A37X40	L	黄色 RAL 1021	5/16-18	40	18	25	13	40	-
06212-4A41X20	L	黑色 RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	20	-
06212-4A415X20	L	灰色 RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	20	-
06212-4A416X20	L	红色 RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	20	-
06212-4A417X20	L	黄色 RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	20	-
06212-4A41X40	L	黑色 RAL 7021	3/8-16	40	18	25	13	40	-
06212-4A415X40	L	灰色 RAL 7035	3/8-16	40	18	25	13	40	-
06212-4A416X40	L	红色 RAL 3020	3/8-16	40	18	25	13	40	-
06212-4A417X40	L	黄色 RAL 1021	3/8-16	40	18	25	13	40	-
06212-4A4X20	L	黑灰色 RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	20	-
06212-4A45X20	L	灰色 RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	20	-
06212-4A46X20	L	红色 RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	20	-
06212-4A47X20	L	黄色 RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	20	-
06212-4A4X40	L	黑灰色 RAL 7021	3/8-16	50	22	32	17	40	-
06212-4A45X40	L	灰色 RAL 7035	3/8-16	50	22	32	17	40	-
06212-4A46X40	L	红色 RAL 3020	3/8-16	50	22	32	17	40	-
06212-4A47X40	L	黄色 RAL 1021	3/8-16	50	22	32	17	40	-
06212-4A51X30	L	黑色 RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	30	-
06212-4A515X30	L	灰色 RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	30	-
06212-4A516X30	L	红色 RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	30	-
06212-4A517X30	L	黄色 RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	30	-
06212-4A51X60	L	黑色 RAL 7021	1/2-13	50	22	32	17	60	-
06212-4A515X60	L	灰色 RAL 7035	1/2-13	50	22	32	17	60	-
06212-4A516X60	L	红色 RAL 3020	1/2-13	50	22	32	17	60	-
06212-4A517X60	L	黄色 RAL 1021	1/2-13	50	22	32	17	60	-
06212-4A5X30	L	黑色 RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	30	-
06212-4A55X30	L	灰色 RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	30	-
06212-4A56X30	L	红色 RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	30	-
06212-4A57X30	L	黄色 RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	30	-
06212-4A5X60	L	黑色 RAL 7021	1/2-13	63	26	40	21	60	-
06212-4A55X60	L	灰色 RAL 7035	1/2-13	63	26	40	21	60	-
06212-4A56X60	L	红色 RAL 3020	1/2-13	63	26	40	21	60	-
06212-4A57X60	L	黄色 RAL 1021	1/2-13	63	26	40	21	60	-

商品概述
