Description de l'article/illustrations du produit

Coffret d'assortiment

Kit de réparation

Filets de rechange, en vrac

Avant



Après

Description

Matière :
Acier allié chrome-nickel, 1.4301. Résistant à la corrosion et à l'attaque acide.

Finition :
Naturel.

Nota :
Les filets HeliCoil®plus sont un outil indispensable pour les entreprises de transformation des métaux et les ateliers de réparation. Les taraudages arrachés, grippés ou trop grands peuvent être restaurés rapidement.
Ils sont fabriqués selon un procédé technique parfait et sont résistants aux influences corrosives et aux contraintes chimiques. Ils sont un moyen rapide et économique de restaurer des pièces. La haute qualité de la surface permet de garantir une force de serrage élevée des vis. Les filets rapportés HeliCoil®plus sont parfaitement adaptés pour les pièces en alliage léger et en fonte. Une notice de montage est fournie avec chaque coffret.

Coffret d'assortiment
Comprenant : assortiment de filets M5 à M12, chaque taille est fournie en trois longueurs différentes, foret hélicoïdal (uniquement pour inserts M5 - M10), taraud manuel spécial, broche de montage et outil d'ébarbage.

Kits de réparation
Comprenant : assortiment de filets, chaque taille est fournie en trois longueurs différentes, foret hélicoïdal, taraud manuel spécial, broche de montage et outil d'ébarbage.

Aperçu des articles

Référence	Finition	Filets compris dans l'assortiment	Nombre de filets par type	Longueur des filets après montage en mm
07645-01	Coffret d'assortment	M5, M6, M8, M10, M12	10	5 / 7,5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24

Référence	Finition	inserts filetés	Nombre de filets par type	Longueur des filets après montage en mm
07645-0523	Kit de réparation	M5	20	5 / 7,5 / 10
07645-0623	Kit de réparation	M6	20	6 / 9 / 12
07645-0823	Kit de réparation	M8	10	8 / 12 / 16
07645-1023	Kit de réparation	M10	10	10 / 15 / 20
07645-1223	Kit de réparation	M12	10	12 / 18 / 24

Aperçu des articles

Référence	Finition	inserts filetés	Longueur des filets après montage en mm
07645-0521	insert fileté	M5	5
07645-0531	insert fileté	M5	7,5
07645-0541	insert fileté	M5	10
07645-0621	insert fileté	M6	6
07645-0631	insert fileté	M6	9
07645-0641	insert fileté	M6	12
07645-0821	insert fileté	M8	8
07645-0831	insert fileté	M8	12
07645-0841	insert fileté	M8	16
07645-1021	insert fileté	M10	10
07645-1031	insert fileté	M10	15
07645-1041	insert fileté	M10	20
07645-1221	insert fileté	M12	12
07645-1231	insert fileté	M12	18
07645-1241	insert fileté	M12	24