

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :


Thermoplastique, gris foncé.

Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :

acier zingué passivé bleu ou inox naturel

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06241-04	acier	gris foncé RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06241-041	acier	orange RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06241-042	acier	vert sécurité RAL 6032	M4	21	12	19	21	10	10
06241-043	acier	bleu RAL 5017	M4	21	12	19	21	10	10
06241-045	acier	gris clair RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06241-046	acier	rouge trafic RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06241-047	acier	jaune colza RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06241-05	acier	gris foncé RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06241-051	acier	orange RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06241-052	acier	vert sécurité RAL 6032	M5	21	12	19	21	10	10
06241-053	acier	bleu RAL 5017	M5	21	12	19	21	10	10
06241-055	acier	gris clair RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06241-056	acier	rouge trafic RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06241-057	acier	jaune colza RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06241-06	acier	gris foncé RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	10
06241-061	acier	orange RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	10
06241-062	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	25	14	23	25	12	10

Aperçu des articles

Référence	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06241-063	acier	bleu RAL 5017	M6	25	14	23	25	12	10
06241-065	acier	gris clair RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	10
06241-066	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	10
06241-067	acier	jaune colza RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	10
06241-08	acier	gris foncé RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	14
06241-081	acier	orange RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	14
06241-082	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	33	18	31	33	15	14
06241-083	acier	bleu RAL 5017	M8	33	18	31	33	15	14
06241-085	acier	gris clair RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	14
06241-086	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	14
06241-087	acier	jaune colza RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	14
06241-004	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0041	acier inoxydable	orange RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0042	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0043	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0045	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0046	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0047	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06241-005	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0051	acier inoxydable	orange RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0052	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0053	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0055	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0056	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0057	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06241-006	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0061	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0062	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0063	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0065	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0066	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0067	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	10
06241-008	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0081	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0082	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0083	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0085	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0086	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0087	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	14