

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Červený bronz Rg7.

## Provedení:

Bez povrchové úpravy.


## Upozornění:

Trapézový závit ISO podle DIN 103.

Pro pohybová hnací ústrojí s malou a střední rychlostí. Při nedostatku maziva mají matice s trapézovým závitem z červeného bronzu na ocelových vřetenech dobré vlastnosti při nouzovém chodu.

Třída tolerance 7H

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	DxP	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2
24005-100213	pravý závit	Tr 10x2	25	42	34	5	25	10	6
24005-100313	pravý závit	Tr 10x3	25	42	34	5	15	10	5
24005-120313	pravý závit	Tr 12x3	28	48	38	6	18	12	6
24005-140313	pravý závit	Tr 14x3	28	48	38	6	35	12	8
24005-160413	pravý závit	Tr 16x4	28	48	38	6	24	12	8
24005-180413	pravý závit	Tr 18x4	28	48	38	6	35	12	12
24005-200413	pravý závit	Tr 20x4	32	55	45	7	30	12	8
24005-240513	pravý závit	Tr 24x5	32	55	45	7	36	12	8
24005-260513	pravý závit	Tr 26x5	38	62	50	7	39	14	8
24005-280513	pravý závit	Tr 28x5	38	62	50	6,5	46	14	15
24005-300613	pravý závit	Tr 30x6	38	62	50	7	45	14	8
24005-320613	pravý závit	Tr 32x6	45	70	58	6,5	54	16	6
24005-360613	pravý závit	Tr 36x6	45	70	58	6,5	54	16	15
24005-400713	pravý závit	Tr 40x7	63	95	78	8,5	66	16	20
24005-440713	pravý závit	Tr 44x7	63	95	78	8,5	66	16	20
24005-500813	pravý závit	Tr 50x8	72	110	90	10,5	75	18	20
24005-100223	levý závit	Tr 10x2	25	42	34	5	15	10	5
24005-120323	levý závit	Tr 12x3	28	48	38	6	18	12	6
24005-140323	levý závit	Tr 14x3	28	48	38	6	35	12	8
24005-160423	levý závit	Tr 16x4	28	48	38	6	24	12	8
24005-180423	levý závit	Tr 18x4	28	48	38	6	35	12	12

## Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	DxP	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2
24005-200423	levý závít	Tr 20x4	32	55	45	7	30	12	8
24005-240523	levý závít	Tr 24x5	32	55	45	7	36	12	8
24005-260523	levý závít	Tr 26x5	38	62	50	7	39	14	8
24005-280523	levý závít	Tr 28x5	38	62	50	6,5	46	14	15
24005-300623	levý závít	Tr 30x6	38	62	50	7	45	14	8
24005-320623	levý závít	Tr 32x6	45	70	58	6,5	54	16	6
24005-360623	levý závít	Tr 36x6	45	70	58	6,5	54	16	15
24005-400723	levý závít	Tr 40x7	63	95	78	8,5	66	16	20
24005-440723	levý závít	Tr 44x7	63	95	78	8,5	66	16	20
24005-500823	levý závít	Tr 50x8	72	110	90	10,5	75	18	20