


Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Bíle lakováno.

Upozornění:


Měřicí pásky s dělením po mm na horní a spodní hraně v černé barvě a průběžné očíslování centimetrů. Desítkové číslice jsou v červené barvě (do délky 1 m a u nulového bodu uprostřed jen v černé barvě).

Měřicí pásky mají samolepicí zadní stranu, která je opatřena ochrannou fólií. Tato fólie se musí před přilepením stáhnout.

Použití:

Měřítka se používají všude tam, kde je zapotřebí přesné měření. Používají se na strojích, pracovních stolech a dílenských stolech.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení	Počátek souřadnic	Dělení	Určení měřítka	B	H	L
21886-00021010X0300	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	10	0,5	300
21886-00021010X0500	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	10	0,5	500
21886-00021010X1000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	10	0,5	1000
21886-00021010X2000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	10	0,5	2000
21886-00021010X3000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	10	0,5	3000
21886-00021010X5000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	10	0,5	5000
21886-00021010X6000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	10	0,5	6000
21886-00021013X0300	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	13	0,5	300
21886-00021013X0500	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	13	0,5	500
21886-00021013X1000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	13	0,5	1000
21886-00021013X2000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	13	0,5	2000
21886-00021013X3000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	13	0,5	3000
21886-00021013X5000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	13	0,5	5000
21886-00021013X6000	horizontální	A	vlevo	1 mm	oboustranná	13	0,5	6000
21886-00221010X0300	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	10	0,5	300
21886-00221010X0500	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	10	0,5	500
21886-00221010X1000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	10	0,5	1000
21886-00221010X2000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	10	0,5	2000
21886-00221010X3000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	10	0,5	3000
21886-00221010X5000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	10	0,5	5000
21886-00221010X6000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	10	0,5	6000

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení	Počátek souřadnic	Dělení	Určení měřítka	B	H	L
21886-00221013X0300	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	13	0,5	300
21886-00221013X0500	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	13	0,5	500
21886-00221013X1000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	13	0,5	1000
21886-00221013X2000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	13	0,5	2000
21886-00221013X3000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	13	0,5	3000
21886-00221013X5000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	13	0,5	5000
21886-00221013X6000	horizontální	B	vpravo	1 mm	oboustranná	13	0,5	6000
21886-00121013X0800	horizontální	C	uprostřed	1 mm	oboustranná	13	0,5	800
21886-00121013X2000	horizontální	C	uprostřed	1 mm	oboustranná	13	0,5	2000
21886-00121013X2500	horizontální	C	uprostřed	1 mm	oboustranná	13	0,5	2500
21886-00121013X8000	horizontální	C	uprostřed	1 mm	oboustranná	13	0,5	8000
21886-01021013X1000	svislé	D	nahoře	1 mm	oboustranná	13	0,5	1000
21886-01021013X2000	svislé	D	nahoře	1 mm	oboustranná	13	0,5	2000
21886-01021013X3000	svislé	D	nahoře	1 mm	oboustranná	13	0,5	3000
21886-01021013X5000	svislé	D	nahoře	1 mm	oboustranná	13	0,5	5000
21886-01221013X1000	svislé	E	dole	1 mm	oboustranná	13	0,5	1000
21886-01221013X2000	svislé	E	dole	1 mm	oboustranná	13	0,5	2000
21886-01221013X3000	svislé	E	dole	1 mm	oboustranná	13	0,5	3000
21886-01221013X5000	svislé	E	dole	1 mm	oboustranná	13	0,5	5000