

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

## Matière :

Thermoplastique, gris foncé.


Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

## Finition :

acier zingué passivé bleu ou inox naturel



## Dessins



## Aperçu des articles

| Référence  | Matière des composants | Couleur capsule        | D  | D1 | D2 | D3 | H  | H1 | T  |
|------------|------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 06092-104  | acier                  | gris foncé RAL 7021    | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1041 | acier                  | orange RAL 2004        | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1042 | acier                  | vert sécurité RAL 6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1043 | acier                  | bleu RAL 5017          | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1045 | acier                  | gris clair RAL 7035    | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1046 | acier                  | rouge trafic RAL 3020  | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1047 | acier                  | jaune colza RAL 1021   | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-105  | acier                  | gris foncé RAL 7021    | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1051 | acier                  | orange RAL 2004        | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1052 | acier                  | vert sécurité RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1053 | acier                  | bleu RAL 5017          | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1055 | acier                  | gris clair RAL 7035    | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1056 | acier                  | rouge trafic RAL 3020  | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-1057 | acier                  | jaune colza RAL 1021   | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |
| 06092-106  | acier                  | gris foncé RAL 7021    | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8  | 10 |

## Aperçu des articles

| Référence   | Matière des composants | Couleur capsule        | D   | D1 | D2 | D3 | H  | H1  | T  |
|-------------|------------------------|------------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|
| 06092-1061  | acier                  | orange RAL 2004        | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-1062  | acier                  | vert sécurité RAL 6032 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-1063  | acier                  | bleu RAL 5017          | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-1065  | acier                  | gris clair RAL 7035    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-1066  | acier                  | rouge trafic RAL 3020  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-1067  | acier                  | jaune colza RAL 1021   | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-208   | acier                  | gris foncé RAL 7021    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-2081  | acier                  | orange RAL 2004        | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-2082  | acier                  | vert sécurité RAL 6032 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-2083  | acier                  | bleu RAL 5017          | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-2085  | acier                  | gris clair RAL 7035    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-2086  | acier                  | rouge trafic RAL 3020  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-2087  | acier                  | jaune colza RAL 1021   | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-308   | acier                  | gris foncé RAL 7021    | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3081  | acier                  | orange RAL 2004        | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3082  | acier                  | vert sécurité RAL 6032 | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3083  | acier                  | bleu RAL 5017          | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3085  | acier                  | gris clair RAL 7035    | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3086  | acier                  | rouge trafic RAL 3020  | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3087  | acier                  | jaune colza RAL 1021   | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-310   | acier                  | gris foncé RAL 7021    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3101  | acier                  | orange RAL 2004        | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3102  | acier                  | vert sécurité RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3103  | acier                  | bleu RAL 5017          | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3105  | acier                  | gris clair RAL 7035    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3106  | acier                  | rouge trafic RAL 3020  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-3107  | acier                  | jaune colza RAL 1021   | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-0104  | acier inoxydable       | gris foncé RAL 7021    | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01041 | acier inoxydable       | orange RAL 2004        | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01042 | acier inoxydable       | vert sécurité RAL 6032 | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01043 | acier inoxydable       | bleu RAL 5017          | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01045 | acier inoxydable       | gris clair RAL 7035    | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01046 | acier inoxydable       | rouge trafic RAL 3020  | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01047 | acier inoxydable       | jaune colza RAL 1021   | M4  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-0105  | acier inoxydable       | gris foncé RAL 7021    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01051 | acier inoxydable       | orange RAL 2004        | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01052 | acier inoxydable       | vert sécurité RAL 6032 | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01053 | acier inoxydable       | bleu RAL 5017          | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01055 | acier inoxydable       | gris clair RAL 7035    | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01056 | acier inoxydable       | rouge trafic RAL 3020  | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01057 | acier inoxydable       | jaune colza RAL 1021   | M5  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-0106  | acier inoxydable       | gris foncé RAL 7021    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01061 | acier inoxydable       | orange RAL 2004        | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01062 | acier inoxydable       | vert sécurité RAL 6032 | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01063 | acier inoxydable       | bleu RAL 5017          | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01065 | acier inoxydable       | gris clair RAL 7035    | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01066 | acier inoxydable       | rouge trafic RAL 3020  | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-01067 | acier inoxydable       | jaune colza RAL 1021   | M6  | 21 | 14 | 19 | 22 | 8   | 10 |
| 06092-0208  | acier inoxydable       | gris foncé RAL 7021    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-02081 | acier inoxydable       | orange RAL 2004        | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-02082 | acier inoxydable       | vert sécurité RAL 6032 | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-02083 | acier inoxydable       | bleu RAL 5017          | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-02085 | acier inoxydable       | gris clair RAL 7035    | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-02086 | acier inoxydable       | rouge trafic RAL 3020  | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-02087 | acier inoxydable       | jaune colza RAL 1021   | M8  | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |
| 06092-0308  | acier inoxydable       | gris foncé RAL 7021    | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-03081 | acier inoxydable       | orange RAL 2004        | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-03082 | acier inoxydable       | vert sécurité RAL 6032 | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-03083 | acier inoxydable       | bleu RAL 5017          | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-03085 | acier inoxydable       | gris clair RAL 7035    | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-03086 | acier inoxydable       | rouge trafic RAL 3020  | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-03087 | acier inoxydable       | jaune colza RAL 1021   | M8  | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-0310  | acier inoxydable       | gris foncé RAL 7021    | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-03101 | acier inoxydable       | orange RAL 2004        | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |
| 06092-03102 | acier inoxydable       | vert sécurité RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13  | 14 |

## Aperçu des articles

| Référence   | Matière des composants | Couleur capsule       | D   | D1 | D2 | D3 | H  | H1 | T  |
|-------------|------------------------|-----------------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 06092-03103 | acier inoxydable       | bleu RAL 5017         | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |
| 06092-03105 | acier inoxydable       | gris clair RAL 7035   | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |
| 06092-03106 | acier inoxydable       | rouge trafic RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |
| 06092-03107 | acier inoxydable       | jaune colza RAL 1021  | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |