

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione


## Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.  
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

## Versione:

Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine  | Materiale componenti | Colore coperchio         | D   | D1 | D2   | D3 | H  | H1  | H2  | T  |
|------------|----------------------|--------------------------|-----|----|------|----|----|-----|-----|----|
| 06245-106  | acciaio              | grigio nerastro RAL 7021 | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-1061 | acciaio              | arancione RAL 2004       | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-1062 | acciaio              | verde segnale RAL6032    | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-1063 | acciaio              | blu RAL5017              | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-1065 | acciaio              | grigio luce RAL 7035     | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-1066 | acciaio              | rosso traffico RAL 3020  | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-1067 | acciaio              | giallo navone RAL 1021   | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-208  | acciaio              | grigio nerastro RAL 7021 | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-2081 | acciaio              | arancione RAL 2004       | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-2082 | acciaio              | verde segnale RAL6032    | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-2083 | acciaio              | blu RAL5017              | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-2085 | acciaio              | grigio luce RAL 7035     | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-2086 | acciaio              | rosso traffico RAL 3020  | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-2087 | acciaio              | giallo navone RAL 1021   | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-310  | acciaio              | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-3101 | acciaio              | arancione RAL 2004       | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-3102 | acciaio              | verde segnale RAL6032    | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-3103 | acciaio              | blu RAL5017              | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-3105 | acciaio              | grigio luce RAL 7035     | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-3106 | acciaio              | rosso traffico RAL 3020  | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-3107 | acciaio              | giallo navone RAL 1021   | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-410  | acciaio              | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-4101 | acciaio              | arancione RAL 2004       | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |

## Sintesi articoli

| N. ordine   | Materiale componenti | Colore coperchio         | D   | D1 | D2   | D3 | H  | H1  | H2  | T  |
|-------------|----------------------|--------------------------|-----|----|------|----|----|-----|-----|----|
| 06245-4102  | acciaio              | verde segnale RAL6032    | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-4103  | acciaio              | blu RAL5017              | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-4105  | acciaio              | grigio luce RAL 7035     | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-4106  | acciaio              | rosso traffico RAL 3020  | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-4107  | acciaio              | giallo navone RAL 1021   | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-412   | acciaio              | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-4121  | acciaio              | arancione RAL 2004       | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-4122  | acciaio              | verde segnale RAL6032    | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-4123  | acciaio              | blu RAL5017              | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-4125  | acciaio              | grigio luce RAL 7035     | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-4126  | acciaio              | rosso traffico RAL 3020  | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-4127  | acciaio              | giallo navone RAL 1021   | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-0106  | acciaio inox         | grigio nerastro RAL 7021 | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-01061 | acciaio inox         | arancione RAL 2004       | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-01062 | acciaio inox         | verde segnale RAL6032    | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-01063 | acciaio inox         | blu RAL5017              | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-01065 | acciaio inox         | grigio luce RAL 7035     | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-01066 | acciaio inox         | rosso traffico RAL 3020  | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-01067 | acciaio inox         | giallo navone RAL 1021   | M6  | 25 | 12   | 17 | 25 | 3   | 2   | 10 |
| 06245-0208  | acciaio inox         | grigio nerastro RAL 7021 | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-02081 | acciaio inox         | arancione RAL 2004       | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-02082 | acciaio inox         | verde segnale RAL6032    | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-02083 | acciaio inox         | blu RAL5017              | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-02085 | acciaio inox         | grigio luce RAL 7035     | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-02086 | acciaio inox         | rosso traffico RAL 3020  | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-02087 | acciaio inox         | giallo navone RAL 1021   | M8  | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |
| 06245-0310  | acciaio inox         | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-03101 | acciaio inox         | arancione RAL 2004       | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-03102 | acciaio inox         | verde segnale RAL6032    | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-03103 | acciaio inox         | blu RAL5017              | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-03105 | acciaio inox         | grigio luce RAL 7035     | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-03106 | acciaio inox         | rosso traffico RAL 3020  | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-03107 | acciaio inox         | giallo navone RAL 1021   | M10 | 40 | 19   | 23 | 41 | 4   | 3   | 14 |
| 06245-0410  | acciaio inox         | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-04101 | acciaio inox         | arancione RAL 2004       | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-04102 | acciaio inox         | verde segnale RAL6032    | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-04103 | acciaio inox         | blu RAL5017              | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-04105 | acciaio inox         | grigio luce RAL 7035     | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-04106 | acciaio inox         | rosso traffico RAL 3020  | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-04107 | acciaio inox         | giallo navone RAL 1021   | M10 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |
| 06245-0412  | acciaio inox         | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-04121 | acciaio inox         | arancione RAL 2004       | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-04122 | acciaio inox         | verde segnale RAL6032    | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-04123 | acciaio inox         | blu RAL5017              | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-04125 | acciaio inox         | grigio luce RAL 7035     | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-04126 | acciaio inox         | rosso traffico RAL 3020  | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |
| 06245-04127 | acciaio inox         | giallo navone RAL 1021   | M12 | 50 | 24   | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |