


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.


Versione:

Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06241-AE	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10
06241-AE5	acciaio	grigio luce RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
06241-AE6	acciaio	rosso traffico RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
06241-AE7	acciaio	giallo navone RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
06241-A1	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
06241-A15	acciaio	grigio luce RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
06241-A16	acciaio	rosso traffico RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
06241-A17	acciaio	giallo navone RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
06241-A2	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
06241-A25	acciaio	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	10
06241-A26	acciaio	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	10
06241-A27	acciaio	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
06241-A3	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	14
06241-A35	acciaio	grigio luce RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	14
06241-A36	acciaio	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	14
06241-A37	acciaio	giallo navone RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	14
06241-OAE	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06241-0AE5	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
06241-0AE6	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
06241-0AE7	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
06241-0A1	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
06241-0A15	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
06241-0A16	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
06241-0A17	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
06241-0A2	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
06241-0A25	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	10
06241-0A26	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	10
06241-0A27	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	10
06241-0A3	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	14
06241-0A35	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	14
06241-0A36	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	14
06241-0A37	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	14