

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica antracite.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:


Acciaio passivato blu.

Acciaio inox non trattato.

Su richiesta:

Altri colori.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	H	L
06094-003X8	filettatura esterna	acciaio	M3	15	11	13	11,5	8
06094-003X10	filettatura esterna	acciaio	M3	15	11	13	11,5	10
06094-003X12	filettatura esterna	acciaio	M3	15	11	13	11,5	12
06094-003X15	filettatura esterna	acciaio	M3	15	11	13	11,5	15

Sintesi articoli

N. ordine	Tipo di filettatura	Materiale componenti	D	D1	D2	D3	H	L
06094-004X8	filettatura esterna	acciaio	M4	15	11	13	11,5	8
06094-004X10	filettatura esterna	acciaio	M4	15	11	13	11,5	10
06094-004X12	filettatura esterna	acciaio	M4	15	11	13	11,5	12
06094-004X15	filettatura esterna	acciaio	M4	15	11	13	11,5	15
06094-005X10	filettatura esterna	acciaio	M5	15	11	13	11,5	10
06094-005X12	filettatura esterna	acciaio	M5	15	11	13	11,5	12
06094-005X15	filettatura esterna	acciaio	M5	15	11	13	11,5	15
06094-005X20	filettatura esterna	acciaio	M5	15	11	13	11,5	20
06094-006X10	filettatura esterna	acciaio	M6	15	11	13	11,5	10
06094-006X15	filettatura esterna	acciaio	M6	15	11	13	11,5	15
06094-006X20	filettatura esterna	acciaio	M6	15	11	13	11,5	20
06094-006X25	filettatura esterna	acciaio	M6	15	11	13	11,5	25
06094-0003X8	filettatura esterna	acciaio inox	M3	15	11	13	11,5	8
06094-0003X10	filettatura esterna	acciaio inox	M3	15	11	13	11,5	10
06094-0003X12	filettatura esterna	acciaio inox	M3	15	11	13	11,5	12
06094-0003X15	filettatura esterna	acciaio inox	M3	15	11	13	11,5	15
06094-0004X8	filettatura esterna	acciaio inox	M4	15	11	13	11,5	8
06094-0004X10	filettatura esterna	acciaio inox	M4	15	11	13	11,5	10
06094-0004X12	filettatura esterna	acciaio inox	M4	15	11	13	11,5	12
06094-0004X15	filettatura esterna	acciaio inox	M4	15	11	13	11,5	15
06094-0005X10	filettatura esterna	acciaio inox	M5	15	11	13	11,5	10
06094-0005X12	filettatura esterna	acciaio inox	M5	15	11	13	11,5	12
06094-0005X15	filettatura esterna	acciaio inox	M5	15	11	13	11,5	15
06094-0005X20	filettatura esterna	acciaio inox	M5	15	11	13	11,5	20
06094-0006X10	filettatura esterna	acciaio inox	M6	15	11	13	11,5	10
06094-0006X15	filettatura esterna	acciaio inox	M6	15	11	13	11,5	15
06094-0006X20	filettatura esterna	acciaio inox	M6	15	11	13	11,5	20
06094-0006X25	filettatura esterna	acciaio inox	M6	15	11	13	11,5	25