

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



grafite escuro RAL 7021	laranja RAL 2004	verde sinal RAL 6032	azul tráfego RAL 5017
cinza claro RAL 7035	vermelho tráfego RAL 3020	amarelo colza RAL 1021	

Descrição

Material:


Termoplástico, grafite escuro.

Buchas em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:

Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06241-041	aço	laranja RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06241-042	aço	verde segurança RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
06241-04	aço	grafite RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06241-043	aço	azul RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
06241-047	aço	amarelo RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06241-045	aço	cinza RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06241-046	aço	vermelho RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06241-051	aço	laranja RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06241-052	aço	verde segurança RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
06241-05	aço	grafite RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06241-053	aço	azul RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
06241-057	aço	amarelo RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06241-055	aço	cinza RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06241-056	aço	vermelho RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06241-061	aço	laranja RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	10
06241-062	aço	verde segurança RAL6032	M6	25	14	23	25	12	10
06241-06	aço	grafite RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	10

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material dos componentes	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06241-063	aço	azul RAL5017	M6	25	14	23	25	12	10
06241-067	aço	amarelo RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	10
06241-065	aço	cinza RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	10
06241-066	aço	vermelho RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	10
06241-081	aço	laranja RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	14
06241-082	aço	verde segurança RAL6032	M8	33	18	31	33	15	14
06241-083	aço	azul RAL5017	M8	33	18	31	33	15	14
06241-085	aço	cinza RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	14
06241-086	aço	vermelho RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	14
06241-08	aço	grafite RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	14
06241-087	aço	amarelo RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0041	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0042	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
06241-004	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0043	aço inoxidável	azul RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0047	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0045	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0046	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06241-0051	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0052	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0053	aço inoxidável	azul RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0055	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0056	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06241-005	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0057	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06241-0061	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0062	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0063	aço inoxidável	azul RAL5017	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0065	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0066	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	10
06241-006	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0067	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	10
06241-0081	aço inoxidável	laranja RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0082	aço inoxidável	verde segurança RAL6032	M8	33	18	31	33	15	14
06241-008	aço inoxidável	grafite RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0083	aço inoxidável	azul RAL5017	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0087	aço inoxidável	amarelo RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0085	aço inoxidável	cinza RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	14
06241-0086	aço inoxidável	vermelho RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	14