


Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Colagem de
buchas e rolamentos

Descrição

Observar:

As fichas de dados de segurança (consulte Downloads) podem ser encontradas oficialmente e em vários idiomas na web com o termo de pesquisa: "Henkel Documents".

Considerações gerais:

Para colar buchas, rolamentos, buchas em posições de deslocamento, prensagem e encolhimento. O contato total com a superfície evita folgas, corrosão comum e por fricção.

LOCTITE-Fixação cilíndrica tolerante ao óleo, 97990-603....

Este produto é adequado principalmente para fixação de componentes cilíndricos. Tolerância mínimas contaminações da superfície providas de óleos. O processo de cura ocorre sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Além disso, evita afrouxamento e vazamento originados por impactos e vibrações. Indicado para fixação de rolamentos de rolos ou buchas impregnadas por óleo sobre mancais. Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.

LOCTITE-Fixação cilíndrica especial, 97990-638....

Este produto é indicado para fixação de componentes cilíndricos, especialmente quando há necessidade de preenchimento de folgas de até 0,25 mm e de resistência máxima à temperatura ambiente. O processo de cura ocorre sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Além disso, evita afrouxamento e vazamento originados por impactos e vibrações.

Resistente às temperaturas de -55 °C até +180 °C.

LOCTITE-Fixação cilíndrica universal, 97990-648....

Este produto é adequado principalmente para fixação de componentes cilíndricos. O processo de cura ocorre sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Além disso, evita afrouxamento e vazamento originados por impactos e vibrações. Indicado para fixação de engrenagens e rodas dentadas sobre eixos de transmissão. Resistente às temperaturas de -55 °C até +180 °C.

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Embalagem	Nº de identificação interna	Sistema de endurecimento	Viscosidade m Pa · s	Resistência à manipulação min	Folga de colagem mm
97990-6030010	frasco de 10 ml	603	anaeróbico	100-150	8	0,1
97990-6030050	frasco de 50 ml	603	anaeróbico	100-150	8	0,1
97990-6380010	frasco de 10 ml	638	anaeróbico	2000-3000	4	0,25
97990-6380050	frasco de 50 ml	638	anaeróbico	2000-3000	4	0,25
97990-6480010	frasco de 10 ml	648	anaeróbico	400-600	3	0,15
97990-6480050	frasco de 50 ml	648	anaeróbico	400-600	3	0,15