

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matériau :

Thermoplastique, noir.

Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition :

Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable

Nota :

Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux, comme version à trou borgne lisse ou taraudée.


Indication de dessin :

Forme H : insert avec trou borgne

Forme K : douille taraudée

Forme L : avec filetage

Dessins



Aperçu des articles

Bouton étoile en plastique avec insert acier saillant, forme H

Référence	Forme	Matériau des composants	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
06210-105	H	acier	5	25	10	17	9	7	-	9,5
06210-106	H	acier	6	32	13,5	21	11	9,5	-	12,5
06210-1061	H	acier	6	40	13,5	25	13	10	-	12,5
06210-108	H	acier	8	40	13,5	25	13	10	-	12,5
06210-1081	H	acier	8	50	19	32	17	12	-	19,5
06210-110	H	acier	10	50	19	32	17	12	-	19,5
06210-1101	H	acier	10	63	19	37	18	12	-	19,5
06210-112	H	acier	12	63	19	37	18	12	-	19,5
06210-116	H	acier	16	63	23	40	21	15	-	24,5
06210-205	K	acier	M5	25	10	17	9	7	-	9
06210-206	K	acier	M6	32	13,5	21	11	9,5	-	12
06210-2061	K	acier	M6	40	13,5	25	13	10	-	12
06210-208	K	acier	M8	40	13,5	25	13	10	-	12

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière des composants	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
06210-2081	K	acier	M8	50	19	32	17	12	-	17
06210-210	K	acier	M10	50	19	32	17	12	-	17
06210-2101	K	acier	M10	63	19	37	18	12	-	17
06210-212	K	acier	M12	63	19	37	18	12	-	17
06210-216	K	acier	M16	63	23	40	21	15	-	23
06210-305	K	acier inoxydable	M5	25	10	17	9	7	-	9
06210-306	K	acier inoxydable	M6	32	13,5	21	11	9,5	-	12
06210-3061	K	acier inoxydable	M6	40	13,5	25	13	10	-	12
06210-308	K	acier inoxydable	M8	40	13,5	25	13	10	-	12
06210-3081	K	acier inoxydable	M8	50	19	32	17	12	-	17
06210-310	K	acier inoxydable	M10	50	19	32	17	12	-	17
06210-3101	K	acier inoxydable	M10	63	19	37	18	12	-	17
06210-312	K	acier inoxydable	M12	63	19	37	18	12	-	17
06210-316	K	acier inoxydable	M16	63	23	40	21	15	-	23
06210-405X10	L	acier	M5	25	10	17	9	7	10	-
06210-405X15	L	acier	M5	25	10	17	9	7	15	-
06210-405X20	L	acier	M5	25	10	17	9	7	20	-
06210-406X10	L	acier	M6	32	13,5	21	11	9,5	10	-
06210-406X15	L	acier	M6	32	13,5	21	11	9,5	15	-
06210-406X20	L	acier	M6	32	13,5	21	11	9,5	20	-
06210-406X25	L	acier	M6	32	13,5	21	11	9,5	25	-
06210-406X30	L	acier	M6	32	13,5	21	11	9,5	30	-
06210-408X15	L	acier	M8	40	13,5	25	13	10	15	-
06210-408X20	L	acier	M8	40	13,5	25	13	10	20	-
06210-408X25	L	acier	M8	40	13,5	25	13	10	25	-
06210-408X30	L	acier	M8	40	13,5	25	13	10	30	-
06210-408X40	L	acier	M8	40	13,5	25	13	10	40	-
06210-408X50	L	acier	M8	40	13,5	25	13	10	50	-
06210-410X20	L	acier	M10	50	19	32	17	12	20	-
06210-410X25	L	acier	M10	50	19	32	17	12	25	-
06210-410X30	L	acier	M10	50	19	32	17	12	30	-
06210-410X40	L	acier	M10	50	19	32	17	12	40	-
06210-410X50	L	acier	M10	50	19	32	17	12	50	-
06210-410X60	L	acier	M10	50	19	32	17	12	60	-
06210-412X20	L	acier	M12	63	19	37	18	12	20	-
06210-412X25	L	acier	M12	63	19	37	18	12	25	-
06210-412X30	L	acier	M12	63	19	37	18	12	30	-
06210-412X40	L	acier	M12	63	19	37	18	12	40	-
06210-412X50	L	acier	M12	63	19	37	18	12	50	-
06210-412X60	L	acier	M12	63	19	37	18	12	60	-
06210-505X10	L	acier inoxydable	M5	25	10	17	9	7	10	-
06210-505X15	L	acier inoxydable	M5	25	10	17	9	7	15	-
06210-505X20	L	acier inoxydable	M5	25	10	17	9	7	20	-
06210-506X10	L	acier inoxydable	M6	32	13,5	21	11	9,5	10	-
06210-506X15	L	acier inoxydable	M6	32	13,5	21	11	9,5	15	-
06210-506X20	L	acier inoxydable	M6	32	13,5	21	11	9,5	20	-
06210-506X25	L	acier inoxydable	M6	32	13,5	21	11	9,5	25	-
06210-506X30	L	acier inoxydable	M6	32	13,5	21	11	9,5	30	-
06210-508X15	L	acier inoxydable	M8	40	13,5	25	13	10	15	-
06210-508X20	L	acier inoxydable	M8	40	13,5	25	13	10	20	-
06210-508X25	L	acier inoxydable	M8	40	13,5	25	13	10	25	-
06210-508X30	L	acier inoxydable	M8	40	13,5	25	13	10	30	-
06210-508X40	L	acier inoxydable	M8	40	13,5	25	13	10	40	-
06210-508X50	L	acier inoxydable	M8	40	13,5	25	13	10	50	-
06210-510X20	L	acier inoxydable	M10	50	19	32	17	12	20	-
06210-510X25	L	acier inoxydable	M10	50	19	32	17	12	25	-
06210-510X30	L	acier inoxydable	M10	50	19	32	17	12	30	-
06210-510X40	L	acier inoxydable	M10	50	19	32	17	12	40	-
06210-510X50	L	acier inoxydable	M10	50	19	32	17	12	50	-
06210-510X60	L	acier inoxydable	M10	50	19	32	17	12	60	-
06210-512X20	L	acier inoxydable	M12	63	19	37	18	12	20	-
06210-512X25	L	acier inoxydable	M12	63	19	37	18	12	25	-
06210-512X30	L	acier inoxydable	M12	63	19	37	18	12	30	-
06210-512X40	L	acier inoxydable	M12	63	19	37	18	12	40	-
06210-512X50	L	acier inoxydable	M12	63	19	37	18	12	50	-

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière des composants	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
06210-512X60	L	acier inoxydable	M12	63	19	37	18	12	60	-